





5328000NN


室内機





壁とのスペースは（ ）内の寸法をできるだけ確保してください。



ワイヤレスリモコン




リモコンホルダー



※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

据 付 板 (正面図) 天井面 (回縁) (ユニットを引っ掛けるため
必要です。



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。




仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-JT90H2E6		RAC-JT90H2E6	
電 源				(50/60Hz)			
冷房	定格	能力	kW	9.0 (0.6 ~ 9.1)			
		消費電力	W	3,000 (175 ~ 3,200)			
		運転電流	A	15.2			
		力率	%	99			
暖房	定格	能力	kW	10.6 (0.6 ~ 11.8)			
		消費電力	W	3,200 (145 ~ 3,900)			
		運転電流	A	16.2 (最大 20.0)			
		力率	%	99			
	低温	能力	kW	8.8			
		消費電力	W	3,560			
始 動 電 流			A	16.2			
通年エネルギー		JISC9612:2013		5.3			
消費効率		JISC9612:2005 (区分)		5.2 (G)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		2,400	
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート	
	冷媒	種類		フロン R32			
		封入量	g	1,770			
ファン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	ファンモータ出力		W	25		45	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	1,420・1,440		3,990・4,440	
		強 風	m³/h	1,050・1,140		—	
		弱 風	m³/h	820 ・ 870		—	
		微 風	m³/h	640 ・ 670		—	
		静	m³/h	470 ・ 490		—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	73 ・ 73		70 ・ 73		
	強 風	dB	64 ・ 64		—		
	弱 風	dB	57 ・ 56		—		
	微 風	dB	52 ・ 51		—		
	静	dB	41 ・ 39		—		
操作スイッチ 型式			ワイヤレスリモコン RAR-8J1				
電源プラグ	容 量		250V-20A				
	形 状		㊦		—		
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—	
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0			
	芯 数		芯	3			
冷媒配管	接続方式			フレア			
	液側 (φ)		mm	6.35			
	ガス側 (φ)		mm	12.7			
	最大配管長		m	20			
	最大高低差		m	10			
	冷媒追加充填量		g	チャージレス			
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)				スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)	
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×374		709×859 (+97)×319 (+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		99×42×75	
質量 (製品・荷造)			kg	17.0 ・ 20.0		43.0 ・ 47.0	

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	K. Daigou	2017-11-28		N T S	RAS-JT90H2E6:RAC-JT90H2E6 構造・寸法図			
CHKD.	K. Yoshida	2017-11-29	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No.	 REGD
APPD.	K. Yoshida	2017-11-29					3YAA NN0008235	

F



- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	K. Daigou	2017-11-30		N T S	RAS-JT90H2E6:RAC-JT90H2E6 回路図・配管図			
CHKD.	S. Takahata	2017-12-01			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.		
	H. Hashimoto	2017-12-01						
APPD.	K. Yoshida	2017-12-01				3YAA NN0008273		