




仕様表


ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-JT90J2E7		RAC-JT90J2E7	
電 源 (5 0 / 6 0 H z)				単相200V			
冷 房	定 格	能力	kW	9.0 (0.6 ~ 9.1)			
		消費電力	W	3,000 (175 ~ 3,200)			
		運転電流	A	15.2			
		力率	%	99			
暖 房	定 格	能力	kW	10.6 (0.6 ~ 11.8)			
		消費電力	W	3,200 (145 ~ 3,900)			
		運転電流	A	16.2 (最大 20.0)			
		力率	%	99			
	低 温	能力	kW	8.8			
		消費電力	W	3,560			
始動電流			A	16.2			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.3			
		JISC9612:2005 (区分)		5.2 (G)			
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		2,400	
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート	
	冷 媒	種 類		フロン R32			
		封入量	g	1,770			
フ ァ ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	ファンモータ出力		W	25		45	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	1,420・1,440		3,990・4,440	
		強 風	m³/h	1,050・1,140		—	
		弱 風	m³/h	820・870		—	
		微 風	m³/h	640・670		—	
		静	m³/h	470・490		—	
音 響 パ ワ ー レ ベ ル (冷房・暖房)	急 速	dB	73・73		70・73		
	強 風	dB	64・64		—		
	弱 風	dB	57・56		—		
	微 風	dB	52・51		—		
	静	dB	41・39		—		
操作スイッチ 形名				ワイヤレスリモコン RAR-9B1			
電源プラグ	容 量		250V-20A				
	形 状		㊦		—		
電源コード長さ(左/右)			m	0.6/1.3		—	
室内外接続 ケーブル	芯線径(φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷 媒 配 管	接続方式		フレア				
	液側(φ)	mm	6.35				
	ガス側(φ)	mm	12.7				
	最大配管長	m	20				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径(φ)			mm	16			
外装色(近似マンセルNo.)			スターホワイト(N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法(高さ×幅×奥行)			mm	295×798×374		709×859(+97)×319(+68)	
荷造寸法(幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		99×42×75	
質量(製品・荷造)			kg	17.0・20.0		43.0・47.0	

注記

- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊦
- 電源コードの長さ



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。




- 本仕様は予告なく変更することがあります。
- 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB, 室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB, 室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB, 室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小~最大)の数値です。
- 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトットとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. K.Yahagi		2018-11-15	㊦	NTS	RAS-JT90J2E7:RAC-JT90J2E7 構造・寸法図
CHKD. K.Fukuhara		2018-11-19	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		
APPD. H.Daisaka		2018-11-19			
			TOCHIGI DWG. No.		3YAA NN0011953



002



SIGNATURE		DATE	 H I T A C H I - J O H N S O N C O N T R O L S A I R C O N D I T I O N I N G , I N C .	SCALE	TITLE	 TOCHIGI DWG. No. 3YDANN0011973	REGD. REGD. 2018 1119
DWN.	K. Yahagi	2018-11-16		N T S	RAS-JT90J2E7; RAC-JT90J2E7 回路図; 配管図		
CHKD.	K. Fukuhara	2018-11-19					
APPD.	H. Daisaka	2018-11-19					