

6997700NN

日立ルームエアコン 壁掛MJEEシリーズ 仕様表

RAS-MJ71R2EE/RAC-MJ71R2EE

ユニット			室内ユニット	室外ユニット	
タイプ			壁掛型セパレート		
型式			RAS-MJ71R2EE	RAC-MJ71R2EE	
電源 (50/60Hz)			単相200V		
冷房	定格	能力	kW	7.1 (0.6 ~ 7.2)	
		消費電力	W	2,780 (190 ~ 2,900)	
		運転電流	A	14.6	
		力率	%	95	
暖房	定格	能力	kW	8.5 (0.6 ~ 9.5)	
		消費電力	W	2,930 (195 ~ 3,730)	
		運転電流	A	15.4 (最大 20.0)	
		力率	%	95	
	低温	能力	kW	6.9	
		消費電力	W	3,300	
始動電流			A	15.4	
通年エネルギー消費効率			JISC9612:2013 (区分)	4.5 (Ⅲ)	
冷凍装置	圧縮機出力		W	-	1,900
	熱交換器フィン形状			細幅スリット	コルゲート
	冷媒	種類		フロン R32	
封入量		g	1,360		
ファン	種類 (冷房・暖房)			貫流ファン	プロペラファン
		急速	m ³ /h	750・850	2,490・2,340
		強風	m ³ /h	690・780	-
		弱風	m ³ /h	510・650	-
		微風	m ³ /h	440・510	-
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	種類	急速	dB	69・71	66・67
		強風	dB	61・62	-
		弱風	dB	56・56	-
		微風	dB	51・52	-
		静	dB	43・44	-
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-BG2		
電源プラグ	容量		250V-20A		
	形状			-	
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3	-
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0	
	芯数		芯	3	
冷媒配管	接続方式			フレア	
	液側 (φ)		mm	6.35	
	ガス側 (φ)		mm	12.7	
	最大配管長		m	20	
	最大高低差		m	10	
冷媒追加充填量			g	チャージレス	
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16	
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)	ナチュラルグレー (1.0Y8.5/0.5)	
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×795×250	709×859(+97)×319(+68)
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	85×35×31	99×42×75
質量 (製品・荷造)			kg	10.5・13.0	40.5・45.0

【耐重塩害仕様】

項目	仕様	
外板	天フタ	PCM鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装
	前板側板	
ベース	溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装または溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装	
熱交換器	エポキシ樹脂塗料「ストロン8 (ブルー)」塗装	
基板 (パターン面・部品面)	両面シリコンコート	


※製品の改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。

●据え付けおよび維持管理上のご注意

耐重塩害仕様は素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。このため、次のような据え付け計画と保守を行うことで防食効果を高める必要があります。

- 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
・本体の設置は建物の風下にしてください。
・やむを得ず海岸面に本体を設置する場合は、防風板を設けて直接潮風が当たることを避けてください。
- 外板に付着した海塩粒子が雨水によって充分洗浄されるように配慮してください。
- 室外ユニットのベース内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、ベース内の水けけ性を損なわないよう傾きなどに注意してください。
- 海岸地帯への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
- 据え付け、メンテナンス等で付いた傷は、必ず補修してください。
- 機器の状態を定期的に点検してください。
(必要に応じて再防錆処理や部品交換等を実施してください。)
- 水はけの良い場所に設置してください。
特に基礎部分の排水性を確保してください。

- 本仕様は予告なく変更することがあります。
- 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃: DB・19℃: WB, 室外 35℃: DB・24℃: WB) で運転した場合の数値です。
- 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃: DB・15℃: WB, 室外 7℃: DB・6℃: WB) で運転した場合の数値です。
- 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃: DB・15℃: WB, 室外 2℃: DB・1℃: WB) で運転した場合の数値です。
- 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。
- 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスパルプカバーの突き出し寸法を、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーまたは固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	Y.Tanaka	2024-01-30		NTS	2024年度 MJEEシリーズ 仕様表	
CHKD.	K.Daigou	2024-01-30	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD. 2024 0130
APPD.	K.Daigou	2024-01-30	4YAA NN0027559			







1 2 3 4 5 6 7 8

0997700NN

日立ルームエアコン 壁掛MJシリーズ
 室外ユニット 寸法図

【重心寸法詳細】

機種	寸法		
	A	B	C
RAC-MJ56R2 RAC-MJ56R2E RAC-MJ56R2EE	310	290	140
RAC-MJ63R2 RAC-MJ63R2E RAC-MJ63R2EE	315	305	150
RAC-MJ71R2 RAC-MJ71R2E RAC-MJ71R2EE	315	305	150




- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の ↔ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
 2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

- 適用機種
- RAC-MJ56R2
 - RAC-MJ56R2E
 - RAC-MJ56R2EE
 - RAC-MJ63R2
 - RAC-MJ63R2E
 - RAC-MJ63R2EE
 - RAC-MJ71R2
 - RAC-MJ71R2E
 - RAC-MJ71R2EE

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN. Y.Tanaka	2024-01-30		NTS	2024年度 MJシリーズ 寸法図	
CHKD. K.Daigou	2024-01-30	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD. K.Daigou	2024-01-30	3YAA NN0027550		REGD. 2024 0130	

19977551



日立ルームエアコン 壁掛MJシリーズ
室内室外ユニット 回路図・配線図



室内機	室外機
RAS-MJ56R2	RAC-MJ56R2
RAS-MJ56R2E	RAC-MJ56R2E
RAS-MJ56R2EE	RAC-MJ56R2EE
RAS-MJ63R2	RAC-MJ63R2
RAS-MJ63R2E	RAC-MJ63R2E
RAS-MJ63R2EE	RAC-MJ63R2EE
RAS-MJ71R2	RAC-MJ71R2
RAS-MJ71R2E	RAC-MJ71R2E
RAS-MJ71R2EE	RAC-MJ71R2EE

室内機配線図

室外機配線図



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*1 HA接続コードを差込んで*2 標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*3 カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*4 RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*1 HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*5 無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売のHEMSアダプターの端子を差込んでください。

*1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
*2 標準アダプター：HA-S100TSA
*3 カードキー接続コード：部品番号 (SP-CKC1)
*4 RACアダプター：PSC-6RAD
*5 無線LAN接続アダプター：SP-WL3

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. T.Hiyoshi	2024-01-24	第一角法	NTS	2024年度 MJシリーズ 回路図・配線図
CHKD. M.Kurosaki	2024-01-24			
M.Okabe	2024-01-24			
APPD. H.Hashimoto	2024-01-24			

Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.

TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0027551

REGD. 2024 0124

