



室内機サービススペース

室内機




注記


- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 接続ケーブルは、φ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



ドレンアップ図



ワイヤレスリモコン



仕様表

項目	形式	
	室内機	
	50クラス	
	RAMP-50DASH	
電源 (50/60 Hz)	単相 200 V (室外受電)	
冷凍装置	熱交換器フィン形状	スリット
	配管接続方式	フレア
	パイプ径 細径 (外径φmm) 太径	6.35 9.52
送風装置	ファンモータ出力 (W)	25+25
	ファン種類	貫流ファン
	風量 (m ³ /h) (冷房・暖房)	強風 690・810 弱風 620・750 微風 480・520 静 450・450
電気特性	消費電力 (W)	冷房
	運転電流 (A)	暖房
	接続ケーブルの本数	2
呼称能力 (kW)	5.0	
機能	据付方式	天井埋込みカセット
	主操作スイッチ	プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-4H2
	表示ランプ	運転・タイマー・フィルター
外形寸法 (mm)	高さ	195
	幅	848
	奥行	500
製品質量 (kg)	19.0	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	41・43
	弱風	38・40
	微風	34・36
ドレン接続口 (外径φmm)	静	30・32
	付属品	20 (VP20)
	付属品	天吊据付部品一式

・本仕様は予告なく変更することがあります。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Takeuchi	2011-05-26		NTS	RAMP-50DASH 構造・寸法図	
CHKD.	S. Iijima	2011-05-26			TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	T. Watanabe	2011-05-27			3YAA BB0027570	

D	Hitachi Appliances, Inc.		REGD REGD 2011 0522
	Tokyo Japan		




001

回路図



配線図

RAMP-50DASH



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※2}HA接続コードを差込んで^{※3}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※6}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)

- ※1 HAシステムご使用の際は室内制御基板上のジャンパー線 JW001が繋がっているか確認して下さい。カットされている場合、誤動作の原因となります。
- ※2 HA接続コード：SP-HAC1
- ※3 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 カードキーをご使用の際は室内制御基板上のジャンパー線 JW001を必ずカットして下さい。未カットの場合、誤動作の原因となります。
- ※6 カードキー接続コード：SP-CKC1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Takeuchi	2011-05-27		NTS	RAMP-50DASH 回路図・配線図
CHKD. K. Sutou	2011-05-27			TOCHIGI DWG. No.
S. Iijima	2011-05-27			3YDA BB0027571
APPD. T. Watanabe	2011-05-27			

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

REGD
REGD
2011
0527

CAD

001