

3YAAA4267

室内機

据付板

ワイヤレスリモコン

背面図

据付板 天井面(回縁)

室内機サービススペース

注記

室内機から電源を取る場合

室外機から電源を取る場合

仕様表

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製造

2003・03・12

NTS

RAS-MVP40RX2:RAC-MVP40RX2

構造:寸法図

審査

2003・03・12

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

承認

2003・03・12

Tokyo Japan

3YAAA4267

2003-03-24

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F


仕様表

| 項目               |                     | 形式        | 室内機                    | 室外機           |
|------------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------|
| 電源               |                     | (50/60Hz) | RAS-MVP40RX2           | RAC-MVP40RX2  |
| 冷 凍 装 置          | 圧縮機出力 (W)           |           | —                      | 1000          |
|                  | 熱交換器フィン形状           |           | スリット                   | コルゲート         |
|                  | 冷媒制御装置              |           | —                      | 電動膨張弁         |
|                  | 冷媒切換装置              |           | —                      | 四方弁           |
|                  | 冷媒種類                |           | フロン R410A              |               |
| 装 置              | 封入量 (g)             |           | 1350                   | 8             |
|                  | 過負荷保護装置             |           | 自動復帰形                  |               |
|                  | 配管接続方式              |           | フレア                    |               |
|                  | 配管パイプ径細径(外径φmm)     |           | φ6.35                  |               |
| 送 風 装 置          | 太 径                 |           | φ9.52                  |               |
|                  | 配管セ ッ ト             |           | P-24VR, P-28VR         |               |
|                  | ファンモータ出力 (W)        |           | 20                     | 40            |
| 電 気 特 性          | 種 類                 |           | 貫流ファン                  | プロペラファン       |
|                  | 風 量 (m³/h)          |           | 750・870                | 2410・2190     |
|                  | 強 風                 |           | 590・710                | —             |
| 電 気 特 性          | 弱 風                 |           | 510・620                | —             |
|                  | 微 風                 |           | —                      | —             |
| 電 気 特 性          | 運 転 電 流 (A)         | 冷 房       | 4.9                    |               |
|                  | 暖 房                 | ヒータ ON    | —                      |               |
|                  |                     | ヒータ OFF   | 6.7                    |               |
| 電 気 特 性          | 消費電力 (W)            | 冷 房       | 980 (90 ~ 1470)        |               |
|                  | 暖 房                 | ヒータ ON    | —                      |               |
|                  |                     | ヒータ OFF   | 1320 (90 ~ 2400)       |               |
| 電 気 特 性          | 力 率 (%)             | 冷 房       | 99                     |               |
|                  | 暖 房                 | ヒータ ON    | —                      |               |
|                  |                     | ヒータ OFF   | 99                     |               |
| 電 気 特 性          | 始 動 電 流 (A)         | 冷 房       | 4.9                    |               |
|                  | 暖 房                 | ヒータ ON    | 6.7                    |               |
|                  |                     | ヒータ OFF   | —                      |               |
| 電 気 特 性          | 接 続 ケーブル の 本 数      |           | 4                      |               |
|                  | 電 源 プ ラ グ 容 量 (V-A) |           | 250V-15A               |               |
|                  | 形 状                 |           | ㊦                      | —             |
| 冷 房 特 性          | 冷 房 能 力 (kW)        |           | 4.0 (0.9~5.0)          |               |
|                  | 除 湿 能 力 (ℓ/h)       |           | 2.1                    |               |
|                  | 冷 房 の め や す         |           | 11~17畳 (18~28m²)       |               |
| 暖 房 特 性          | 暖 房 能 力 (kW)        | ヒータ ON    | —                      |               |
|                  | ヒータ OFF             | 低 温       | 6.0 (0.9~8.7)          |               |
|                  |                     |           | 6.3                    |               |
| 機 能              | 電 気 ヒー ター (W)       |           | —                      |               |
|                  | 暖 房 の め や す         |           | 13~17畳 (22~27m²)       |               |
|                  | 据 付 方 式             |           | 背面引掛                   | —             |
| 機 能              | 主 操 作 ス イ ッ チ       |           | プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2R1 |               |
|                  | 表 示 ラ ン プ           |           | 運転モニター・タイマー・カビ見張       |               |
|                  | 風 速 切 換             |           | 自動, 強風, 弱風, 微風, 静      |               |
| 色調 (近似マンセルN0.)   |                     |           | ホホワイト (N9)             | Tベージュ (5Y7/2) |
| 外 形 寸 法 (mm)     | 高 さ                 |           | 298                    | 600           |
|                  | 幅                   |           | 815                    | 792+85        |
|                  | 奥 行                 |           | 233+15                 | 299+46        |
| 製 品 質 量 (kg)     |                     |           | 9.5                    | 42            |
| 騒 音 (dB) (冷房・暖房) | 強 風                 |           | 45・46                  | 49・50         |
|                  | 弱 風                 |           | 40・41                  | —             |
|                  | 微 風                 |           | 37・38                  | —             |
| ドレン接続口 (外径φmm)   | 静                   |           | 23・23                  | —             |
|                  |                     |           | 16                     |               |
|                  |                     |           | —                      |               |
| 付 属 品            |                     |           | 壁掛据付部品一式・空清フィルター       |               |
| 電源コード長さ (m)      |                     |           | 0.4/1.1                | —             |

●本仕様は予告なく変更することがあります。

|     |       |            |                                         |                           |
|-----|-------|------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 署 名 | 年 月 日 | 投影法        | 尺 度                                     | 名 称                       |
| 製図  | テヅカ   | 2003・03・12 | NTS                                     | RAS-MVP40RX2:RAC-MVP40RX2 |
| 審査  | ヤスナガ  | 2003・03・12 |                                         | 構造:寸法図                    |
| 承認  | ヤスナガ  | 2003・03・12 | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan | 栃木図番<br>再入庫<br>2003-03-24 |





|    |      |            |     |                          |                           |
|----|------|------------|-----|--------------------------|---------------------------|
| 署名 | 年月日  | 投影法        | 尺度  | 名称                       | RAS-MVP40RX2:RAC-MVP40RX2 |
| 製図 | テヅカ  | 2003・03・12 | NTS | 回路図                      | 配線図                       |
| 審査 | ヤスナガ | 2003・03・12 |     | Hitachi Appliances, Inc. | Tokyo Japan               |
| 承認 | ヤスナガ | 2003・03・12 |     | 3YDAA4269                | 2003-03-24                |