




3YAA67084

室内機






注記





1. 室内機のサービススペースは左右が
100mm、上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ8m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は5m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 2$ の F ケーブルを使用します。



室外機



	備考			投影法	尺度	
					NTS	
入庫 	製図 ワタナベカ	94.04.12	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		桧木図番 3YAA6708
審査 ママシタヒ	94.04.13	RAS-206ED:RAC-206ED				
承認 ツボワタ	94.04.13	構造・寸法図				

仕様表

項目			形式		室内機		室外機		
					RAS-206ED		RAC-206ED		
電源			(50/60Hz)		単相100V				
冷凍装置	圧縮機出力		(W)		-		400		
	熱交換器フィン形状				アコーディオンスリット		山形スリット		
	冷媒制御装置				-		キャピラリチューブ		
	冷媒	種類			フロン22				
		封入量	(g)		690 (エアページ分50g含む)				
	過負荷保護装置				自動復帰形				
	配管	配管接続方式				フレア			
配管径		細径			φ6.35				
		太径			φ9.52				
配管セツト				P-24VK2, P-28VK2					
送風装置	ファンモータ出力		(W)		10		20		
	ファン (冷房)	種類			貫流ファン		プロペラファン		
		風量 (m³/h)	強風			430/470		1,260/1,260	
			弱風			370/390		-	
		微風			310/310		-		
電気特性	運転電流		(A)		5.3/6.1				
	消費電力		(W)		505/605				
	力率		(%)		95/99				
	始動電流		(A)		35/30				
	接続ケーブルの本数				2				
	電源プラグ	容量	(V-A)		125V-15A				
形状				㊶					
冷房特性	冷房能力		(kW)		1.8/2.0				
	除湿能力		(ℓ/h)		1.0/1.2				
	冷房のめやす				5~8/6~8畳 (8~12/9~14m²)				
機能	据付方式				背面引掛		-		
	主操作スイッチ				プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-5Z				
	表示ランプ				運転, タイマー, フィルター				
	風速切換				自動, 強, 弱, 微				
キャビネット (色、マンセルNo.)					-		TバージュNo. 5Y7/2		
外形寸法 (mm)	高さ			298		520			
	幅			815		795+25			
	奥行			175+10		220+34			
製品質量		(Kg)		8		26			
騒音 (dB) (冷房)	強風			37/39		43/45			
	弱風			34/36		-			
	微風			31/33		-			
ドレン接続口 (外径φmm)					16				
付属品					壁掛据付部品一式				
電源コード長さ (m)			左/右		0.9/1.6				

- /で示されている数値は左が50Hz、右が60Hzの数値です。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。

