

3YAAA3628

室内機

据付板

193

183

7

6.0

6.5

46.5

785

798

285

46.5

6.5

上部吸込口

フロントパネル

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

背面図

174

450

174

70

26

約81

約400

約70

電源コード

接続コード

ドレン取出口

ドレンホース

ツユトイ

ドレンキャップ接続口

細径配管 (φ6.35) 接続用

太径配管 (φ12.7) 接続用

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

据付板

天井面 (回縁)

75

23

50以上

450

450

174

36.5

4.5

254.6

203.5

174

75

23

50以上

450

450

174

36.5

4.5

埋込ボルト用穴 (左右) 10.5×20

ボードアンカー用切欠穴 (左右) 10.5×20

配管引出し穴中心線

本体中心線

壁穴φ6.5

ドレンホース

288

600

32.5

648

798

14

60

90

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ20m以内です。(冷媒チャージレス)

4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。

5. プラグの形状

6. 電源コードの長さ

約0.4m

約1.1m

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を取る場合

室外機から電源を取る場合

電源 単相200V

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-40RX2	RAC-40RX2
電圧			単相200V	
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—	800
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
配管	冷媒種類		HCFC-22	
	封入量 (g)		1350 (ページ分20g含む)	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
配管	パイプ径 細径 (外径φmm)		φ6.35	
	パイプ径 太径		φ12.7	
	配管セット		P-45VR, P-410VR	
送風装置	ファンモータ出力 (W)		20	20
	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
電気特性	消費電力 (W)	冷房	580・680	1,820・1,930
		暖房	430・580	—
		微風	380・520	—
	運転電流 (A)	冷房	8.8	—
力率 (%)	暖房	ヒータ ON	—	—
		ヒータ OFF	11.6	—
		消費電力 (W)	1590 (145~1750)	—
	始動電流 (A)	冷房	8.8	—
接続ケーブルの本数	暖房	ヒータ ON	—	—
		ヒータ OFF	2090 (105~2320)	—
		消費電力 (W)	2090 (105~2320)	—
	電源プラグ容量 (V-A)	250V-15A	—	—
冷房特性	冷房能力 (kW)	ヒータ ON	—	—
		ヒータ OFF	6.0 (0.9~7.0)	—
		電気ヒーター (W)	—	—
	暖房能力 (kW)	低 温	5.1	—
機 能	暖房のめやす	13~17畳 (22~27m ²)	—	—
		据付方式	背面引掛	—
		主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2Q1	—
	表示ランプ	冷・暖房、タイマー、除湿	—	—
風速切換	自動、強風、弱風、微風	—	—	
キャビネット色			ホワイト (5Y9/0.5)	Tベージュ (5Y7/2)
外形寸法 (mm)	高 さ	285	570	—
	幅 行	798	710+95	—
製品質量 (kg)	奥 行	183+10	280+51	—
	製 品	9.0	32.0	—
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	44・44	48・49	—
	弱 風	40・38	—	—
	微 風	35・35	—	—
ドレン接続口 (外径φmm)			16	—
付属品			壁掛据付部品一式	—
電源コード長さ (m)		左/右	0.4/1.1	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

テヅカ

2002・11・29

NTS

RAS-40RX2:RAC-40RX2 構造:寸法図

審査

ヤスナガ

2002・11・29

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

承認

ヤスナガ


2002・11・29

3YAAA3628

2002-12 03

GAD


2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006




3YDAA3630

A
B
C
D
E
F


回路図



配線図 RAS-40RX2



配線図 RAC-40RX2



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 テヅカ	2002・11・29	第一角法	NTS	RAS-40RX2:RAC-40RX2 回路図:配線図
審査 ナガタ	2002・11・29	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 ヤスナガ	2002・11・29			
		桁末図番	再入庫	入庫
		3YDAA3630		2002-12 03

A
B
C
D
E
F