

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

室内機

据付板

210

60

5

47

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

780

280

空気吹出口

上下風向板

フロントパネル

47

5

11

60

190

400

190

70

ツツイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

ドレンホース

約108

約370

約70

ドレンキャップ接続口

細径配管 (φ6.35) 接続用

太径配管 (φ9.52) 接続用

電源コード

接続ケーブル

据付板

天井面 (回縁)

47

30

60

22

60

81.5

左右風向板

50以上

450

400

42

24

ボードアンカー用切欠穴 (左右)

埋込ボルト用穴 (左右) 10.5x20

253

190

5

316

414

ユニバース

390

605

530

780

70

70

115

125

125

細径配管

太径配管

本体中心線

壁穴φ65

ドレンホース

50

50

室内機サービススペース

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 (㊦)
6. 電源コードの長さ

約0.4m

約1.1m

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
・

室内機から電源を取る場合

室内機 端子台 A B C D

赤 白 黒 赤

接続ケーブル

赤 白 黒

室外機 端子台 D C B A

室外機から電源を取る場合

室内機 端子台 C D

茶 赤

接続ケーブル

赤 白 黒

室外機 端子台 D C B A

電源 単相200V

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
			RAS-NJ36T2	RAC-NJ36T2
冷凍装置	電源	(50/60Hz)	単相200V	
	圧縮機出力 (W)		—	1,000
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン R410A	
	封入量 (g)		1,250	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管	配管接続方式	フレア	
		パイプ径 (外径φmm)	6.35	
		細径 太径	9.52	
送風装置	配管セット		HP-2340F, HP-2370F	
	ファンモータ出力 (W)		25	40
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン	
		風量 (m³/h)	プロペラファン	
		強風 弱風 微風	600・620 2,040・1,740 —	
電気特性	運転電流 (A)	冷房	5.8	
		暖房 ヒータ ON ヒータ OFF	— 5.3 (最大 15.0)	
	消費電力 (W)	冷房	1,035 (155~1,200)	
		暖房 ヒータ ON ヒータ OFF	— 960 (115~1,180)	
	力率 (%)	冷房	90	
		暖房 ヒータ ON ヒータ OFF	— 90	
	始動電流 (A)		冷房	5.8
			暖房	5.3
	接続ケーブルの本数		4	
	電源プラグ	容量 (V-A)	250V-15A	
		形状	㊦	—
冷房特性	冷房能力 (kW)		3.6 (0.9~4.0)	
	除湿能力 (ℓ/h)		1.9	
	冷房のめやす		10~15畳 (16~25m²)	
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	4.2 (0.9~5.1)	
	電気ヒーター (W)	低温	3.7	
			—	
機能	据付方式		背面引掛	—
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2Q1	
	表示ランプ		運転・タイマー	
色調	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風	
	(近似マンセルN0.)		ホホワイト (N9)	Tベージュ (5Y7/2)
外形寸法 (mm)	高さ	幅	280	600
		奥行	780	792+85
	奥行き		210	299+46
製品質量 (kg)			9.5	4.2
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	風	46・47	47・48
		風	37・38	—
	微風	風	33・35	—
ドレン接続口 (外径φmm)			16	
付属品			壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m) 左 / 右			0.4 / 1.1	—

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図 Y. Ohta

2005-03-15

NTS

NTS

RAS-NJ36T2:RAC-NJ36T2 構造:寸法図

審査

N. Miyazaki

2005-03-16

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

承認 N. Miyazaki

2005-03-16

Tokyo Japan

3YAAA7404

入庫 REGD 2005-03 26

0

4


5


100

6

7

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006





署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 Y. Ohta	2005-03-15	第一角法	NTS	RAS-NJ36T2:RAC-NJ36T2 回路図:配線図
審査 Y. Miura	2005-03-15	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	3YDAA7407	栃木図番
承認 N. Miyazaki	2005-03-16			入庫 REGD 2005-03 26