









B	B	0	0	0	0	6	5	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


室内機



ワイヤレスリモコン




据 付 板 天井面（回縁）〔ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。〕



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が80mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. 給気ホースは、内径φ20×長さ1360mm、が同梱されています。
6. 給気ホースは、長さ3m以内です。
7. プラグの形状 ⑪
8. 電源コードの長さ





仕様表

形 式				室 内 機	室 外 機
項 目				RAS-S22W	RAC-S22WA
電 源 (50/60Hz)				単相100V	
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			— 800	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット コルゲート	
	冷媒制御装置			— 電動膨張弁	
	冷媒切換装置			— 四方弁	
	冷媒種類			フロン R410A	
	封入量 (g)			1180 8	
	過負荷保護装置			自動復帰形	
	配管	配管接続方式			フレア
パイプ径 (外径φmm)		細径	φ6.35		
		太径	φ9.52		
配管セット			HP-2340S, HP-2370S		
送風装置	ファンモータ出力 (W)			25	40
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン		プロペラファン
		風量 (m³/h)	強風	570・600	1,590・1,530
			弱風	500・540	—
			微風	430・480	—
電気特性	運転電流 (A)	冷房	3.9		
		暖房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	4.3	
	消費電力 (W)	冷房	360 (70 ～ 800)		
		暖房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	400 (65 ～ 1,490)	
	力率 (%)	冷房	92		
		暖房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	92	
	性能	始動電流 (A)	冷房	3.9	
暖房			4.3		
接続ケーブルの本数			3		
電源プラグ		容量 (V-A)	125V-15A		
	形状	⑪	—		
冷房特性	冷房能力 (kW)			2.2 (0.5～3.3)	
	除湿能力 (ℓ/h)			1.2	
	冷房のめやす			6～9畳 (10～15m²)	
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータON	—		
		ヒータOFF	2.5 (0.5～5.8)		
		低温	4.2		
	電気ヒーター (W)			—	
機能	暖房のめやす			6～7畳 (9～11m²)	
	据付方式			背面引掛	—
	主操作スイッチ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3L2	
	表示ランプ			クリーン・空清・みはり 運転モニタ・給気・タイマー	
風速切換				自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
色調 (近似マンセルNO.)				ピュアホワイト (N9.5) シャインベージュ (10YR7/2)	Tベージュ (5Y7/2)
外形寸法 (mm)	高さ		295	570	
	幅		795	750+86	
	奥行		215	288+56	
製品質量 (kg)				12	36
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風		45・45	43・44	
	弱風		34・35	—	
	微風		28・30	—	
	静		21・22	—	
ドレン接続口 (外径φmm)				16	
付属品				壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m)				0.4/1.1	—

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	S. Tokita	2007-01-27		N T S	RAS-S22W:RAC-S22WA 構造・寸法図
CHKD.	E. Matsubara	2007-01-29		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	S. Abe	2007-01-29		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
				3YAA BB0006515	REGD. REGD 2007 0130





SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, S. Tokita	2007-01-26		NTS	RAS-S22W:RAC-S22WA 回路図:配線図
CHKD, E. Matsubara	2007-01-29	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	3YDA BB0006536
APPD, S. Abe	2007-01-29			

REGD.
REGD
2007
0130