


A
B
C
D
E
F


68795489

室内機




注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
2. 配管は長さ25m以内です。(冷媒チャージレス)
3. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
4. 配管の引出し方向は、正面より見て右、下、背面の3方向です。
5. 次のような場合、置台(別売:SP-F0-1、高さ80mm)等を使用して室内機の高さを上げて据付けする必要があります。
 - ①後直引き、右横引き時に、幅木があり床面からの穴中心高さ40mm以下に配管穴を開けられない場合。
 - ②既設の後直引き、右横引きの配管穴を流用する際、穴中心の高さが床面から40mmを越える場合。
 - ③段差等で下部吐出口が遮られる場合、またはビルトイン据付時、格子下側の横桟により下部吐出口が遮られる場合。



6. ビルトイン据付時、格子をつける場合は開口率75%以上とし、縦格子にしてください。また、受光部、表示ランプ部を塞がないでください。
 7. ビルトイン据付時、上側吹出し口の上下風向板はあまり上向きにしますと、内部に熱がこもり、室温調節がうまく行われなくなる場合がありますので、水平に近い角度でご使用ください。
 8. プラグの形状 ㊦
 9. 電源コードの長さ
- 約1000 約1600



仕様表

項目	形式	室内機	室外機
		RAF-28SX2	RAC-F28SX2
電源	(50/60Hz)	単相200V	
	圧縮機出力 (W)	—	800
	熱交換器フィン形状	細幅スリット	コルゲート
	冷媒制御装置	—	電動膨張弁
冷凍装置	冷媒切換装置	—	四方弁
	冷媒種類	フロン R410A	
	封入量 (g)	1250	8
	過負荷保護装置	自動復帰形	
配管	配管接続方式	フレア	
	パイプ径 細径 (外径φmm)	φ6.35	
	太径	φ9.52	
	配管セット	HP-2340F, HP-2370F	
送風装置	ファンモータ出力 (W)	20×2	40
	種類	貫流ファン	プロペラファン
	風量 (m³/h)	450・630	1710・1650
	強風	390・510	—
電気特性	冷房能力 (kW)	3.3	—
	暖房能力 (kW)	—	4.7
	消費電力 (W)	650 (155~880)	—
	力率 (%)	99	—
性能	始動電流 (A)	3.3	—
	接続ケーブルの本数	4	—
	電源プラグ容量 (V-A)	250V-15A	—
	形状	㊦	—
冷房特性	冷房能力 (kW)	2.8 (0.9~3.2)	—
	除湿能力 (ℓ/h)	1.6	—
	冷房のめやす	8~12畳	(13~19m²)
暖房特性	暖房能力 (kW)	4.0 (0.9~5.9)	—
	電気ヒーター (W)	—	4.3
	暖房のめやす	9~11畳	(15~18m²)
機能	据付方式	床置き	—
	主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス)	RAR-2V3
	表示ランプ	除湿・運転・タイマー	—
	風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—
色調 (近似マンセルNO.)		パールホワイト (N9) ウッディブラウン (7.5YR4/2)	Tベージュ (5Y7/2)
外形寸法 (mm)	高さ	600	570
	幅	750	750+86
	奥行	215	288+47
製品質量 (kg)	強風	37・39	44・46
騒音 (dB) (冷房・暖房)	弱風	34・35	—
	微風	31・31	—
ドレン接続口 (外径φmm)		16	—
付属品		据付部品一式	
電源コード長さ (m)		左/右	1.0/1.6

● 本仕様は予告なく変更することがあります。



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 S. Takeuchi	2004-01-28	NTS	NTS	RAF-28SX2:RAC-F28SX2 構造:寸法図
審査 S. Abe	2004-01-28	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 M. Kobayashi	2004-01-28			
3YAAA5489				入庫 REGD 2004-02 09

