




仕様表

項目		形式	
		室内機	室外機
電 源		RAF-36A	RAC-F36A
		単相100V	
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)	—	1000
	熱交換器フィン形状	細幅スリット	コルゲート
	冷媒制御装置	—	電動膨張弁
	冷媒切換装置	—	四方弁
	冷媒種類	フロン R410A	
配 管	封入量 (g)	1600	
	過負荷保護装置	自動復帰形	
	配管接続方式	フレア	
送 風 装 置	パイプ径細径 (外径φmm)	φ6.35	
	太 径	φ9.52	
	ファンモータ出力 (W)	30	40
電 気 特 性	ファン種類	貫流ファン	プロペラファン
	風 量 強 風 (m ³ /h)	740・790	2,200・2,120
	弱 風	650・650	—
電 流 (A)	微 風	550・570	—
	冷 房	9.1	
	暖 房	ヒータ ON	—
消費電力 (W)	ヒータ OFF	11.1 (最大20A)	
	冷 房	900 (155~1,260)	
	暖 房	ヒータ ON	—
力 率 (%)	ヒータ OFF	1,100 (140~1,980)	
	冷 房	99	
	暖 房	ヒータ ON	—
始 動 電 流 (A)	ヒータ OFF	99	
	冷 房	9.1	
	暖 房	11.1	
接 続 ケーブル の 本 数	容量 (V-A)	—	
	形 状	—	
	電 源 プ ラ グ	—	
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)	3.6 (0.6~3.7)	
	除 湿 能 力 (ℓ/h)	1.9	
	冷 房 の め や す	10~15畳 (16~25m ²)	
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	—
	ヒータ OFF	4.8 (0.7~7.3)	
	電 気 ヒー ター (W)	低 温	5.3
機 能	暖 房 の め や す	11~13畳 (17~22m ²)	
	据 付 方 式	床置き	—
	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4P1	
色 調 (近似マンセルNO.)	表 示 ラ ン プ	運転・おさえめ・タイマー・イオンリスト・温度表示	
	風 速 切 換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
	色 調 (近似マンセルNO.)	桜シャボン (10YR7/0.5)	Tベージュ (5Y7/2)
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	595	720
	幅	750	792 (+94)
	奥 行	230	299 (+66)
製 品 質 量 (kg)	強 風	44・45	48・49
	弱 風	40・39	—
	微 風	37・36	—
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	静	30.30	—
	ドレン接続口 (外径φmm)	16	
	付 属 品	据付部品一式	
電源コード長さ (m)		左/右	—/—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	M. Murawaka	2010-05-06		NTS	RAF-36A:RAC-F36A 構造:寸法図		
CHKD.	K. Kezuka	2010-05-14			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	 REGD. 2010 0514
APPD.	K. Kezuka	2010-05-14					

8

F

