

08760009780

室内機

φ65標準床下配管穴位置

キャビネット

65

70

166

60

28

ワイヤレスリモコン

前面パネル

表示ランプ

750

39

45

224

135

28

235

85

20

225

259

524

600

411

65

109

29

φ65標準背面配管穴位置

吸込口

下部吐出口

39

55

65

40以下

右側面配管穴

235

85

15

62

155

170

70

130

床面固定穴

690

135

66

30

187.5

背面

アンカーボルト用

φ9背面固定穴

165

420

572

ドレンホース

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

2. 配管は長さ25m以内です。(冷媒チャージレス)

3. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。

4. 配管の引出し方向は、正面より見て右、下、後直引きの3方向です。

5. 次のような場合、置台(別売:SP-F0-1、高さ80mm)等を使用し室内機の高さを上げて据付ける必要があります。

①後直引き、右横引き時に、幅木があり床面からの穴中心高さ40mm以下に配管穴を開けられない場合。

②既設の後直引き、右横引きの配管穴を流用する際、穴中心の高さが床面から40mmを越える場合。

③段差等で下部吐出口が遮られる場合。

室内機

室外機

配管穴

①幅木のある場合

②既設の流用の場合

室内機

下側吐出口

③段差等のある場合

置台(別売SP-F0-1等)

室内機

端子台

黒白茶赤

A

B

C

D

接続ケーブル

室外機

端子台

D赤端

C茶子

B白

A黒台

室内機

端子台

黒白茶赤

A

B

C

D

接続ケーブル

室外機

端子台

D赤端

C茶子

B白

A黒台

電源 単相200V

仕様表

項目	形式	室内機		室外機			
		RAF-40X2		RAC-F40X2			
電 源	(50/60Hz)	単相200V					
	圧縮機出力(W)	-		1000			
	熱交換器フィン形状	細幅スリット		スーパースリット			
	冷媒制御装置	-		電動膨張弁			
	冷媒切換装置	-		四方弁			
	冷媒種類	フロン R410A					
	封入量(g)	1650		8			
	過負荷保護装置	自動復帰形					
	配管接続方式	フレア					
	パイプ径細径(外径φmm)	φ6.35		φ9.52			
送 風 装 置	ファンモータ出力(W)	20×2		40			
	種類	貫流ファン		プロペラファン			
	風量強風(m³/h)	690・750		2410・2190			
	風量弱風(m³/h)	510・660		-			
電 気 特 性	運転電流(A)	冷房 5.8		暖房 ヒータON 5.6			
	消費電力(W)	冷房 1150(155~1350)		暖房 ヒータON 1110(115~2880)			
	力率(%)	冷房 99		暖房 ヒータON 99			
	始動電流(A)	冷房 5.8		暖房 ヒータON 5.6			
	接続ケーブルの本数	4					
	電源プラグ容量(V-A)	250V-15A					
	形状	㊦					
	冷房能力(kW)	4.0(0.9~4.5)					
	除湿能力(l/h)	2.1					
	冷房のめやす	11~17畳(18~28m²)					
暖 房 特 性	暖房能力(kW)	ヒータON 5.0(0.9~9.2)		ヒータOFF 6.7			
	電気ヒーター(W)	-					
	暖房のめやす	11~14畳(18~23m²)					
	据付方式	床置き					
機 能	主操作スイッチ	プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-3R3					
	表示ランプ	運転・おさめ・タイマー・温度表示					
	風速切換	自動、強風、弱風、微風、静					
	色調(近似マンセルNO.)	シャンパンゴールド		Tベージュ(5Y7/2)			
外 形 寸 法 (mm)	高さ	600		800			
	幅	750		850+107			
	奥行	235		298+42			
製 品 質 量 (kg)		16		54			
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強風	45・44		50・51			
	弱風	38・39		-			
	微風	35・36		-			
	静	30・30		-			
ドレン接続口(外径φmm)		16					
付属品		据付部品一式					
電源コード長さ(m)		左/右 1.0/1.6		-			

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

K.Kezuka

2007-08-21

NTS

RAF-40X2:RAC-F40X2

構造:寸法図

審査

K.Kaneko

2007-08-21

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

承認

K.Kaneko

2007-08-21

3YAA BB0009780

入庫

REGD

2007

0821

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006



