

1

2

3

4

5

6

7

8

67760009779

室内機

φ65標準床下配管穴位置

キャビネット

65

70

166

60

28

ワイヤレスリモコン

前面パネル

表示ランプ

750

39

45

224

135

28

235

85

20

225

259

524

600

411

65

109

29

39

55

65

40以下

155

170

70

130

15

62

細径配管接続用
(φ6.35)

太径配管接続用
(φ9.52)

右側面配管穴

吸込口

下部吐出口

φ65標準背面配管穴位置

床面固定穴

690

135

66

30

187.5

背面

アンカーボルト用
φ9背面固定穴

165

420

572

ドレンホース

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAF-50X2	RAC-F50X2
冷凍装置	電圧	単相200V		
	圧縮機出力 (W)		—	1000
	熱交換器フィン形状		細幅スリット	スーパースリット
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
配管	冷媒種類		フロン	R410A
	封入量 (g)		1650	8
	過負荷保護装置		自動復帰形	
送風装置	配管接続方式		フレア	
	パイプ径 細径 (外径φmm)		φ6.35	
電気特性	太径		φ9.52	
	ファンモータ出力 (W)		20×2	40
	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量 (m³/h)		690・750	2410・2190
性能	冷房・暖房	強風	510・660	—
		弱風	420・570	—
	運転電流 (A)	冷房	9.4	—
		暖房	—	—
	消費電力 (W)	冷房	1860 (155~2050)	—
		暖房	—	—
	力率 (%)	冷房	99	—
		暖房	—	—
	始動電流 (A)	冷房	9.4	—
		暖房	8.2	—
冷房特性	接続ケーブルの本数		4	—
	電源プラグ容量 (V-A)		250V-15A	—
	形状		㊦	—
暖房特性	冷房能力 (kW)		5.0 (0.9~5.5)	—
	除湿能力 (ℓ/h)		2.8	—
	冷房のめやす		14~21畳 (23~29m²)	—
機能	暖房能力 (kW)	ヒータON	—	—
		ヒータOFF	6.3 (0.9~9.2)	—
	電気ヒーター (W)	低温	6.7	—
外形寸法 (mm)	据付方式		床置き	—
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス)	RAR-3R3
	表示ランプ		運転・おさぬ・タイマー・温度表示	—
製品質量 (kg)	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—
	色調 (近似マンセルNO.)		シャンパンゴールド	Tベージュ (5Y7/2)
	高さ		600	800
騒音 (dB) (冷房・暖房)	幅		750	850+107
	奥行		235	298+42
	質量		16	54
ドレン接続口 (外径φmm)	強風		45・44	50・51
	弱風		38・39	—
	微風		35・36	—
付属品	静		30・30	—
	ドレン接続口		16	—
	付属品		据付部品一式	—
電源コード長さ (m)		左/右	1.0/1.6	—

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

2. 配管は長さ25m以内です。(冷媒チャージレス)

3. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。

4. 配管の引出し方向は、正面より見て右、下、後直引きの3方向です。

5. 次のような場合、置台(別売:SP-F0-1、高さ80mm)等を使用し室内機の高さを上げて据付ける必要があります。

①後直引き、右横引き時に、幅木があり床面からの穴中心高さ40mm以下に配管穴を開けられない場合。

②既設の後直引き、右横引きの配管穴を流用する際、穴中心の高さが床面から40mmを越える場合。

③段差等で下部吐出口が遮られる場合。

室内機

配管穴

①幅木のある場合

②既設の流用の場合

室内機

下側吐出口

③段差等のある場合

置台(別売SP-F0-1等)

室内機底面より40mm以下とする。

幅木

6. プラグの形状 ㊦

7. 電源コードの長さ

約1000

約1600

8. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機

端子台

黒白茶赤

A B C D

室内機から電源を取る場合

接続ケーブル

室外機

端子台

赤黒白茶

D C B A

室外機から電源を取る場合

室内機

端子台

茶赤

C D

室内機から電源を取る場合

接続ケーブル

室外機

端子台

赤黒白茶

D C B A

室外機から電源を取る場合

電源 単相200V

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

K.Kezuka

2007-08-21

NTS

RAF-50X2:RAC-F50X2

構造:寸法図

審査

K.Kaneko

2007-08-21

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

3YAA BB0009779

承認

K.Kaneko

2007-08-21

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

3YAA BB0009779

2007-08-21

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006



