



BBB0018602

室内機




ワイヤレスリモコン







注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
2. 配管は長さ2.5m以内です。(冷媒チャージレス)
3. 室内・室外機の配管落差は1.0m以内です。
4. 配管の引出し方向は、正面より見て右、下、後直引きの3方向です。
5. 接続ケーブルは、電源線はφ2.0×2、内外接続線はφ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。


室内機から
電源を取る場合




室外機から
電源を取る場合




据付必要寸法図



ビルトイン時
据付必要寸法図




背面




仕様表

項 目			形 式	室 内 機	室 外 機
				RAF-50Z2	RAC-F50Z2
電 源			(50/60Hz)	単相200V	
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			－	1000
	熱交換器フィン形状			細幅スリット	コルゲート
	冷媒制御装置			－	電動膨張弁
	冷媒切換装置			－	四方弁
	冷媒	種類		フロン R410A	
		封入量 (g)		1600	g
	過負荷保護装置			自動復帰形	
送風装置	配管	配管接続方式		フレア	
		パイプ径 細径	φ6.35		
		(外径φmm) 太径	φ9.52		
電気特性	ファンモータ出力 (W)			30	40
	ファン (冷房・暖房) －	種類	貫流ファン	プロペラファン	
		風量 強風	740・820	2,340・2,250	
		(m³/h) 弱風	570・650	－	
電気特性	運転電流 (A)	冷房	8.7		
		暖房	－		
	消費電力 (W)	冷房	7.8 (最大20A)		
		暖房	1,680 (155~1,790)		
	力率 (%)	冷房	－		
		暖房	1,510 (140~3,080)		
	始動電流 (A)	冷房	97		
		暖房	－		
		接続ケーブルの本数	ヒータ ON	97	
		電源プラグ	ヒータ OFF	8.7	
冷房特性	容量 (V-A)	7.8			
	形状	3			
	－	－			
暖房特性	冷房能力 (kW)	5.0 (0.6~5.2)			
	除湿能力 (ℓ/h)	2.8			
	冷房のめやす	14~21畳 (23~34m²)			
機能	暖房能力 (kW)	ヒータON	－		
		ヒータOFF	6.3 (0.7~9.5)		
	電気ヒーター (W)	低温	6.9		
	暖房のめやす	300			
外形寸法 (mm)	14~17畳 (23~29m²)				
	据付方式	床置き	－		
	主操作スイッチ	プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-3X2			
	表示ランプ	運転・おさえめ・タイマー・イオニスト・温度表示			
製品質量 (kg)	風速切換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
	色調 (近似マンセルNO.)			シャボンゴールド(10YR7.5/1)	Tベージュ (5Y7/2)
	騒音 (dB) (冷房・暖房) －	高さ	590	720	
		幅	750	792 (+94)	
奥行		215	299 (+66)		
付属品	製品質量 (kg)			16	49
	騒音 (dB) (冷房・暖房) －	強風	45・46	49・50	
		弱風	38・39	－	
		微風	35・36	－	
ドレン接続口 (外径φmm)			30.30	－	
電源コード長さ (m) 左/右			16		
電源コード長さ (m) 左/右			据付部品一式		
電源コード長さ (m) 左/右			－/－		
電源コード長さ (m) 左/右			－		


- 本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	M. Murawaka	2009-07-20		NTS	RAF-50Z2:RAC-F50Z2 構造:寸法図
CHKD.	K. Kezuka	2009-07-20		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	S. Abe	2009-07-21		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
			3YAA BB0018602		REGD. REGD 2009 0721




BBB0018604

回路図



配線図 RAF-50Z2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN 6に別売の HA接続コードを
差込んで※2標準アダプターと接続してください。

- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の RACアダプターの端子を差込んでください。

※1HA接続コード：部品番号〔RAS-2810RX100〕
(サービスパーツ)

※2標準アダプター: HA-S100TSA

※3RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE		
DWN.	M. Murawaka	2009-06-23			NTS	RAF-50Z2:RAC-F50Z2 回路図:配線図	
CHKD.	K. Kezuka	2009-06-23			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	S. Abe	2009-06-26				3YDA BB0018604	
					REGD. REGD 2009 0626		