

室内機

据付必要寸法図

ワイヤレスリモコン

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。  
2. 配管は長さ25m以内です。(冷媒チャージレス)  
3. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。  
4. 配管の引出し方向は、正面より見て右、下、後直引きの3方向です。  
5. 接続ケーブルは、電源線はφ2.0×2、内外接続線はφ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を取る場合

室外機から電源を取る場合

仕様表

| 項目            |                  | 形式                       |               |
|---------------|------------------|--------------------------|---------------|
|               |                  | 室内機                      | 室外機           |
| 電 源 (50/60Hz) |                  | RAF-D50C2                | RAC-FD50C2    |
| 電 源           |                  | 単相200V                   |               |
| 冷 凍 装 置       | 圧縮機出力 (W)        | —                        | 1000          |
|               | 熱交換器フィン形状        | 細幅スリット                   | コルゲート         |
|               | 冷媒制御装置           | —                        | 電動膨張弁         |
|               | 冷媒切換装置           | —                        | 四方弁           |
|               | 冷媒種類             | フロン R410A                |               |
| 送 風 装 置       | 封入量 (g)          | 1600                     | 8             |
|               | 過負荷保護装置          | 自動復帰形                    |               |
|               | 配管接続方式           | フレア                      |               |
| 配 管           | パイプ径 細 径 (外径φmm) | φ6.35                    |               |
|               | 太 径              | φ9.52                    |               |
| 送 風 装 置       | ファンモータ出力 (W)     | 30                       | 40            |
|               | 種 類              | 貫流ファン                    | プロペラファン       |
| 電 気 特 性       | ファン風量 (m³/h)     | 760・820                  | 2,340・2,250   |
|               | 風 量 強 風          | 650・650                  | —             |
|               | 弱 風              | 550・570                  | —             |
|               | 微 風              | —                        | —             |
| 電 気 特 性       | 運 転 電 流 (A)      | 冷 房 12.0                 | —             |
|               | 暖 房 ヒータ ON       | —                        | —             |
|               | ヒータ OFF          | 9.7 (最大20A)              | —             |
|               | 消費電力 (W)         | 冷 房 2,300 (155~2,400)    | —             |
| 電 気 特 性       | 暖 房 ヒータ ON       | —                        | —             |
|               | ヒータ OFF          | 1,890 (140~3,300)        | —             |
|               | 力 率 (%)          | 冷 房 97                   | —             |
|               | 暖 房 ヒータ ON       | —                        | —             |
| 電 気 特 性       | ヒータ OFF          | 97                       | —             |
|               | 始 動 電 流 (A)      | 冷 房 12.0                 | —             |
|               | 暖 房 9.7          | —                        | —             |
|               | 接続ケーブルの本数        | 3                        |               |
| 電 気 特 性       | 電源プラグ容量 (V-A)    | —                        |               |
|               | 形 状              | —                        |               |
|               | 冷 房 能力 (kW)      | 5.0 (0.6~5.2)            | —             |
|               | 除 湿 能力 (ℓ/h)     | 2.8                      | —             |
| 冷 房 特 性       | 冷 房 の め や す      | 14~21畳 (23~34m²)         |               |
|               | 暖 房 能力 (kW)      | ヒータ ON 6.3 (0.7~9.5)     | —             |
|               | ヒータ OFF          | 6.9                      | —             |
|               | 電 気 ヒータ (W)      | 300                      | —             |
| 機 能           | 暖 房 の め や す      | 14~17畳 (23~29m²)         |               |
|               | 据 付 方 式          | 床置き                      | —             |
|               | 主 操 作 ス イ ッ チ    | プッシュボタン (ワイヤレス)          | RAR-4P1       |
|               | 表 示 ラ ン プ        | 運転・おさえめ・タイマー・イオンリスト・温度表示 | —             |
| 機 能           | 風 速 切 換          | 自動, 強風, 弱風, 微風, 静        | —             |
|               | 色調 (近似マンセルNO.)   | ロゼジャンパン (10YR5/2)        | Tベージュ (5Y7/2) |
|               | 外形寸法 (mm)        | 高 さ 595                  | 720           |
|               | 幅 750            | 792 (+94)                |               |
| 機 能           | 製 品 質 量 (kg)     | 230                      | 299 (+66)     |
|               | 騒音 (dB) (冷房・暖房)  | 強 風 45・46                | 51・50         |
|               | 弱 風 41・39        | —                        | —             |
|               | 微 風 38・36        | —                        | —             |
| 機 能           | 静 30.30          | —                        | —             |
|               | ドレン接続口 (外径φmm)   | 16                       |               |
|               | 付 属 品            | 据付部品一式                   |               |
|               | 電源コード長さ (m)      | 左/右                      | —/—           |

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE

DATE

PROJECTION

SCALE

TITLE

DWN. Masato, Watanabe

2012-06-22

NTS

RAF-D50C2:RAC-FD50C2 構造:寸法図

CHKD. K. Kaneko

2012-06-22

Hitachi Appliances, Inc.

TOCHIGI DWG. No.

REGD. REGD 2012 0622

APPD. K. Kaneko

2012-06-22

Tokyo Japan

3YAA BB0033376

GAD

0 100

1

2

3

4

5






6

7

8

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ  
2面以上開放できるところに据え付けてください。

|           |                  |            |                                                                                       |                                         |                               |
|-----------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| SIGNATURE |                  | DATE       |  | SCALE                                   | TITLE                         |
| DWN.      | Masato, Watanabe | 2012-06-22 |                                                                                       | NTS                                     | RAF-D50C2:RAC-FD50C2 構造:寸法図   |
| CHKD.     | K. Kaneko        | 2012-06-22 |                                                                                       | TOCHIGI DWG. No.                        |                               |
| APPD.     | K. Kaneko        | 2012-06-22 |                                                                                       | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan |                               |
|           |                  |            | 3YAA BB0033377                                                                        |                                         | REGD.<br>REGD<br>2012<br>0622 |

