





仕様表

ユニット				室内ユニット		室外ユニット	
タイプ				壁埋めセパレート			
型 名				RAJ-25D2		RAC-J25D2	
電 源				(50/60Hz)			
冷 房	定格	能力	kW	2.5 (0.8 ~ 3.3)			
		消費電力	W	570 (155 ~ 840)			
		運転電流	A	3.3			
		力率	%	86			
暖 房	定格	能力	kW	3.4 (0.7 ~ 5.9)			
		消費電力	W	800 (135 ~ 2,090)			
		運転電流	A	4.4			
		力率	%	91			
	低温	能力	kW	4.3			
		消費電力	W	1,850			
始 動 電 流			A	4.4			
通年エネルギー 消費効率		JISC9612:2013		5.7			
		JISC9612:2005 (既略)		5.7 (H)			
冷 凍	圧縮機出力		W	—		650	
装 置	熱交換器フィン形状		片起し5本スリット		コルゲート		
冷 媒	種 類		フロン R410A				
	封 入 量		g	1,350			
フ ァ ン	風 量 (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン	
		急 速	m³/h	440・530		—	
		強 風	m³/h	420・490		1,840・1,820	
		弱 風	m³/h	380・430		—	
		微 風	m³/h	320・330		—	
		静	m³/h	270・260		—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	57・58		—		
	強 風	dB	56・57		57・58		
	弱 風	dB	54・54		—		
	微 風	dB	51・49		—		
	静	dB	48・45		—		
操作スイッチ		型名		ワイヤレスリモコン RAR-6G1			
電源プラグ	容 量		250V-15A				
	形 状		—		不付(室外直結)		
室内外接続 ケーブル	芯線径(φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側(φ)	mm	6.35				
	ガス側(φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	30				
	最大高低差	m	15				
	冷媒追加充填量	g	25m超分 20g/m				
ドレン接続口外径(φ)		mm	20 (VP20)		16		
外装色(近似マンセルNo.)			—		チタニウム(1.0Y8.5/0.5)		
製品寸法(高さ×幅×奥行)			mm	318×750×195		600×792(+85)×299(+55)	
荷造寸法(幅×奥行×高さ)			cm	80×41×26		92×39×64	
質量(製品・荷造)			kg	11.0・13.0		41.0・43.0	

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内DB: 27℃・WB: 19℃、室外DB: 35℃・WB: 24℃)で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内DB: 20℃・WB: 15℃、室外DB: 7℃・WB: 6℃)で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内DB: 20℃・WB: 15℃、室外DB: 2℃・WB: 1℃)で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの変幅(最小～最大)の数値です。
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。


- 注記
1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
 2. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S.Iijima	2014-05-17	⊕	NTS	RAJ-25D2:RAC-J25D2 構造・寸法図	
CHKD.	S.Takeuchi	2014-05-19	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	K.Kezuka	2014-05-19			3YAA BB0044825	



REGD.
2014
0519



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	 N T S	RAJ-25D2:RAC-J25D2 回路図・配線図 TOCHIGI DWG. No.	 REGD 2014 0519
DWN.	S. Iijima	2014-05-17	 Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	3YDA BB0044827				
CHKD.	S. Takeuchi	2014-05-19						
APPD.	K. Kezuka	2014-05-19						

REGD.
REGD
2014
0519

001