

3 Y A A 6 9 5 5 3

注記

室内機

太径配管接続用
(9 . 5 2)
細径配管接続用
(6 . 3 5)

- １．配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- ２．配管は長さ 2.5 m 以内です。
- ３．室内・室外機の配管落差は 1.0 m 以内です。
- ４．接続ケーブルは $\phi 1.6$ (又は $\phi 2.0$) $\times$ 2 の F ケーブルを使用します。

Technical drawing of a wireless remote control. The front view on the left shows a rectangular device with a screen at the top and a keypad below. Dimensions are given as 122 (height) and 62 (width). The side view on the right shows the thickness of the device, dimensioned as 18.5.

ワイヤレスリモコン

258

35

45

$\phi 1.2$

$\phi 20$

本体側

ドレンホース (本体同梱)

A

B

C

D

E

F

仕様表

項 目		形 式			
		室 内 機 RAJ-285FX	室 外 機 RAC-285FX2		
電 源 (50/60Hz)		単相200V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		800		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		スリット	波形フィン	
	冷 媒 制 御 装 置		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置		四方弁		
	冷 媒	種 類	フロン22		
		封 入 量 (g)	1,050		
	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形		
	配 管	配 管 接 続 方 式	フレア		
パイプ径 細 径 (外径φmm)		φ6.35	φ9.52		
配 管 セ ッ ト		P-24VK2, P-28VK2			
送 風 装 置	フアンモータ出力 (W)		10	20	
	フアン	種 類	貫流ファン	プロペラファン	
		風 量 強 風	430・480	1,320・1,320	
		(冷房・暖房) 弱 風	350・410	—	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	5.7	—	
		暖 房	ヒータ ON	—	—
			ヒータ OFF	7.7	—
	消 費 電 力 (W)	冷 房	1,030 (160~1,300)	—	
		暖 房	ヒータ ON	—	—
			ヒータ OFF	1,380 (130~1,980)	—
	力 率 (%)	冷 房	90	—	
		暖 房	ヒータ ON	—	—
			ヒータ OFF	90	—
	始 動 電 流 (A)	冷 房	5.7	—	
暖 房		7.7	—		
性	接 続 ケーブルの本数		2芯		
	分 岐 回 路 の 種 類		15A		
コ ン セ ン ト 形 状		—	室外端子台直付		
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)		2.8 (0.3~3.2)		
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.6		
	冷 房 の め や す		8~12畳 (13~19m ²)		
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	—		
		ヒータ OFF	4.2 (0.3~5.4)		
		低 温	3.9		
	電 気 ヒー ター (W)		—		
機 能	暖 房 の め や す		9~12畳 (15~19m ²)		
	据 付 方 式	壁埋込み	—		
	主 操 作 ス イ ッ チ	ワイヤレスリモコン, プッシュボタン RAR-1P1			
	表 示 ラ ン プ	運転, タイマー			
風 速 切 換		自動, 強, 弱, 微			
キャビネット (色, マンセルNo)		—	TベージュNo5Y7/2		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	318	520		
	幅	750	795+60		
	奥 行	195	250+55		
製 品 質 量 (kg)		9	40		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	37・39	40・42		
	弱 風	34・36	—		
	微 風	31・33	—		
ドレン接続口 (外径φmm)		VP20接続	16		
付 属 品		据付部品一式			

- 本仕様は予告なく変更することがあります。


	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫	製図	タケウチ	95.03.14	名称		桁木図番
95. 3. 15	審査	クボタ	95.03.14	RAJ-285FX:RAC-285FX2	Hitachi Appliances, Inc.	3YAA69553
庫	承認	クボタ	95.03.14	構造: 寸法図	Tokyo Japan	

3YDA69965


回路図

ブレーカー容量 15 A


電源単相 200 V 50/60 Hz
(必ず専用ブレーカーに接続)




室内機配線図



室外機配線図



		備考				投影法 		尺度 NTS			
入庫 		製図	タケウチ	95.03.18	名称	RAJ-285FX:RAC-285FX2		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		板木図番 3YDA69965	
		審査	ワタナベ	95.03.18	回路図：配線図						
		承認	クボタ	95.03.18							