

3YAA77989

室内機

太径配管接続用
(9.52)
細径配管接続用
(6.35)

エアフィルター
空気吸入口

化粧グリル取付け座

32.5

750

602

46

480

318

209

50

13

空気吐出口

左右風向板

673

化粧グリル取付け座

表示パネル

化粧グリル取付け座

195

2

24

応急運転スイッチ

化粧グリル取付け座

ドレンホース (本体同梱)

258

35

45

φ15.2

φ20

本体側

ワイヤレスリモコン

147

56

15

室外機

トツテ

64

164

(26)

805

710

69

(19.5)

331

280

22.5

64

558

570

空気吸入口

空気吐出口

199

89

160.5

アンカーボルト用穴
(2-φ12)

55

10

12

310

331

14

12

35

105

500

250

φ20

ドレン用穴

アンカーボルト用切欠穴
(2-φ8.0ボルト用)

本体取付け座 (左右)

約90

ドレンホース

本体取付け座 (左右)

734

311.5

18

35

サービススペース

200以上

200以上

50以上

100以上

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

2. 配管は長さ2.5m以内です。

3. 室内・室外機の配管落差は1.0m以内です。

4. 接続ケーブルは、φ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機

端子台

茶赤

接続ケーブル
DC35V

室外機

端子台

茶赤

電源配線
単相200V 50/60Hz

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAJ-32KX	RAC-J32KX2
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—	800
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン22	
	封入量 (g)		980	8
過負荷保護装置	配管接続方式		自動復帰形 フレア	
	パイプ径細径 (外径φmm)		φ6.35	
	パイプ径太径		φ9.52	
配管	配管セット		P-24VK2, P-28VK2	
	ファンモータ出力 (W)		10	20
送風装置	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量 (m³/h)		450・540	1,500・1,620
	風速		380・450	—
電気特性	運転電流 (A)	冷房	4.9	
	消費電力 (W)	暖房	ヒータ ON	—
		ヒータ OFF	7.7	
	力率 (%)	冷房	970 (200 ~ 1,250)	
		暖房	ヒータ ON	—
	ヒータ OFF	1,530 (145 ~ 2,110)		
	始動電流 (A)	冷房	99	
		暖房	ヒータ ON	—
	ヒータ OFF	99		
	接続ケーブルの芯数	分岐回路の種類 (A)		2芯
電源プラグ形状			—	室外端子台直結
冷房能力 (kW)			3.2 (0.9~3.8)	
除湿能力 (ℓ/h)			1.8	
冷房特性	冷房のめやす		9~13畳 (15~22m²)	
	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—	
暖房特性	ヒータ OFF	4.8 (0.9~6.6)		
	電気ヒーター (W)	低温	4.8	
機能	暖房のめやす		11~13畳 (17~22m²)	
	据付方式		壁埋め込み	—
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1Y4	
表示ランプ	運転・タイマー		—	
	風速切換		自動・強風・弱風・微風	
キャビネット色			—	ライトベージュ
外形寸法 (mm)	高さ		318	570
	幅		750	710+95
製品質量 (kg)	奥行		195	280+51
	重量		9	32
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風		38・41	43・45
	弱風		35・38	—
	微風		32・35	—
ドレン接続口 (外径φmm)			V P 20 接続	16
付属品			据付部品一式	

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

3YAA77989

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

