





仕様表

ユニット				室内ユニット		室外ユニット	
タイプ				壁埋めセパレート			
型名				RAJ-36D2		RAC-J36D2	
電源				(50/60Hz)			
冷房	定格	能力	kW	3.6 (0.9 ~ 4.2)			
		消費電力	W	990 (180 ~ 1,240)			
		運転電流	A	5.5			
		力率	%	90			
暖房	定格	能力	kW	4.8 (0.8 ~ 7.2)			
		消費電力	W	1,390 (160 ~ 2,540)			
		運転電流	A	7.2			
		力率	%	96			
	低温	能力	kW	5.2			
		消費電力	W	2,250			
始動電流			A	7.2			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.1			
		JISC9612:2005 (既略)		5.1 (1)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		950	
	熱交換器フィン形状			片起し5本スリット		コルゲート	
	冷媒	種類	フロン R410A				
		封入量	g	1,450			
ファン	種類		貫流ファン		プロペラファン		
	風量 (冷房・暖房)	急速	m³/h	500・600		—	
		強風	m³/h	480・560		2,190・1,870	
		弱風	m³/h	410・450		—	
		微風	m³/h	340・380		—	
		静	m³/h	280・310		—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急速	dB	60・59		—		
	強風	dB	58・58		62・61		
	弱風	dB	56・55		—		
	微風	dB	52・51		—		
	静	dB	48・48		—		
操作スイッチ		型名	ワイヤレスリモコン RAR-6G1				
電源プラグ	容量		250V-15A				
	形状		—		不付 (室外直結)		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	30				
	最大高低差	m	15				
	冷媒追加充填量	g	25m超分		20g/m		
ドレン接続口外径 (φ)		mm	20 (VP20)		16		
外装色 (近似マンセルNo.)		—		チャコールグレー (1.0Y8.5/0.5)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	318×750×195		600×792 (+85)×299 (+55)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	80×41×26		92×39×64		
質量 (製品・荷造)		kg	11.0・13.0		41.0・43.0		


- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内DB: 27℃・WB: 19℃、室外DB: 35℃・WB: 24℃) で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内DB: 20℃・WB: 15℃、室外DB: 7℃・WB: 6℃) で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内DB: 20℃・WB: 15℃、室外DB: 2℃・WB: 1℃) で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小～最大) の数値です。
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。



- 注記
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
 - 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。





SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0044831	REGD. 2014 0519
DWN. S.Iijima	2014-05-17		NTS	RAJ-36D2:RAC-J36D2 構造・寸法図		
CHKD. S.Takeuchi	2014-05-19					
APPD. K.Kezuka	2014-05-19					
Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.						








配線図
RAC-J36D2



R A J - 3 6 D 2



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Iijima	2014-05-17		NTS	RAJ-36D2: RAC-J36D2 回路図・配線図 	
CHKD.	S. Takeuchi	2014-05-19			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No. 
APPD.	K. Kezuka	2014-05-19				3YDA BB0044833 2014 0519