





仕様表

ユニット				室内ユニット		室外ユニット		
タイプ				壁埋めセパレート				
型 名				RAJ-40D2		RAC-J40D2		
電 源				単相200V				
冷 房	定格	能力	kW	4.0 (0.9 ~ 4.6)				
		消費電力	W	1,190 (180 ~ 1,530)				
		運転電流	A	6.5				
		力率	%	92				
暖 房	定格	能力	kW	5.3 (0.8 ~ 7.7)				
		消費電力	W	1,560 (160 ~ 2,940)				
		運転電流	A	8.3				
		力率	%	94				
	低温	能力	kW	5.6				
		消費電力	W	2,600				
		始 動 電 流			8.3			
		通年エネルギー消費効率			5.0			
JISC9612:2013			5.0 (I)					
JISC9612:2005 (既略)								
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		1,100		
	熱交換器フィン形状			片起し5本スリット		コルゲート		
	冷 媒	種 類		フロン R410A				
		封 入 量		g 1,450				
フ ァ ン	風 量 (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
		風 量	急 速	m³/h	500・600		—	
			強 風	m³/h	480・560		2,410・1,980	
			弱 風	m³/h	410・450		—	
			微 風	m³/h	340・380		—	
			静	m³/h	280・310		—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	61・61		—			
	強 風	dB	59・59		63・61			
	弱 風	dB	56・55		—			
	微 風	dB	52・51		—			
	静	dB	48・48		—			
操作スイッチ		型名		ワイヤレスリモコン RAR-6G1				
電源プラグ	容 量		250V-15A					
	形 状		—		不付(室外直結)			
室内外接続 ケーブル	芯線径(φ)	mm	2.0					
	芯 数	芯	3					
冷媒配管	接続方式		フレア					
	液側(φ)	mm	6.35					
	ガス側(φ)	mm	9.52					
	最大配管長	m	30					
	最大高低差	m	15					
	冷媒追加充填量	g	25m超分		20g/m			
ドレン接続口外径(φ)		mm	20 (VP20)		16			
外装色(近似マンセルNo.)			—		チャールグレー(1.0Y8.5/0.5)			
製品寸法(高さ×幅×奥行)		mm	318×750×195		600×792(+85)×299(+55)			
荷造寸法(幅×奥行×高さ)		cm	80×41×26		92×39×64			
質量(製品・荷造)		kg	11.0・13.0		41.0・43.0			

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内DB: 27℃・WB: 19℃、室外DB: 35℃・WB: 24℃)で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内DB: 20℃・WB: 15℃、室外DB: 7℃・WB: 6℃)で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内DB: 20℃・WB: 15℃、室外DB: 2℃・WB: 1℃)で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。


注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
2. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S.Iijima	2014-05-17	⊕	NTS	RAJ-40D2:RAC-J40D2 構造・寸法図	
CHKD.	S.Takeuchi	2014-05-19	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	K.Kezuka	2014-05-19			3YAA BB0044834	





配線図
RAC-J40D2

