

3YAA79138

室内機

太径配管接続用
(12.7)
細径配管接続用
(6.35)

エアフィルター
空気吸入口

化粧グリル取付け座

750

602

32.5

46

480

318

209

12

50

13

673

空気吐出口

左右風向板

化粧グリル取付け座

表示パネル

化粧グリル取付け座

195

2

24

応急運転スイッチ

化粧グリル取付け座

673

室外機

トツテ

空気吸入口

805

710

69

331

280

65.5

22.5

64

558

570

19.5

199

89

160.5

空気吐出口

空気吸入口

アンカーボルト用穴
(2-φ12)

55

10

12

310

331

14

32

12

35

500

105

アンカーボルト用切欠穴
(2-φ8.0ボルト用)

ドレン用穴
(φ20)
250

200以上

50以上

100以上

サービススペース

ドレンホース (本体同梱)

ワイヤレスリモコン

本体側

258

35

45

φ15.2

φ20

147

56

15

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

2. 配管は長さ2.5m以内です。

3. 室内・室外機の配管落差は1.0m以内です。

4. 接続ケーブルは、φ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機

端子台

C

D

茶赤

接続ケーブル
DC35V

室外機

端子台

C

D

茶赤

R

S

電源配線
単相200V 50/60Hz

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAJ-40LX	RAC-J40LX2
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—	800
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン22	
	封入量 (g)		980	8
過負荷保護装置	配管接続方式		自動復帰形 フレア	
	パイプ径 細径 (外径φmm)		φ6.35	
	パイプ径 太径		φ12.7	
配管	配管セット		P-45VK2, P-410VK2	
	ファンモータ出力 (W)		10	20
送風装置	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量 (m³/h)		500・560	1,800・1,870
	風速		380・450	—
電気特性	運転電流 (A)	冷房	6.3	
	消費電力 (W)	暖房	ヒータ ON	—
		ヒータ OFF	9.5	
	力率 (%)	冷房	1,250 (200 ~ 1,560)	
		暖房	ヒータ ON	—
	ヒータ OFF	1,880 (145 ~ 2,430)		
	始動電流 (A)	冷房	99	
		暖房	ヒータ ON	—
	ヒータ OFF	99		
	性能	接続ケーブルの芯数		6.3
分岐回路の種類 (A)			9.5	
電源プラグ形状			2芯	
電源プラグ形状			15A	
冷房特性	冷房能力 (kW)		—	
	除湿能力 (ℓ/h)		4.0 (0.9~4.5)	
	冷房のめやす		2.1	
	冷房のめやす		11~17量 (18~28m²)	
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—	
	ヒータ OFF	5.6 (0.9~7.3)	—	
	電気ヒーター (W)	低温	5.3	
	暖房のめやす		12~15量 (20~25m²)	
機能	据付方式		壁埋め込み	—
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1Y4	
	表示ランプ		運転・タイマー	
機能	風速切換		自動・強風・弱風・微風	
	キャビネット色		—	ライトベージュ
外形寸法 (mm)	高さ		318	570
	幅		750	710+95
製品質量 (kg)	奥行		195	280+51
	質量		9	32
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風		40・41	46・48
	弱風		36・38	—
	微風		32・35	—
ドレン接続口 (外径φmm)			V P 20 接続	16
付属品			据付部品一式	

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	ワタナベ	2000.03.27	NTS	RAJ-40LX:RAC-J40LX2
審査	ワタナベ	2000.03.27		構造:寸法図
承認	オカムラ	2000.03.27		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan

栃木図番
3YAA79138
再入庫
2000-04
07


2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006]

3YDA79139


回路図

ブレーカー容量 15 A


電源単相 200V 50/60Hz
(必ず専用ブレーカーに接続)



配線図 RAJ-40LX



配線図 RAC-J40LX2



署名	年月日	投影法	尺度	名称	RAJ-40LX:RAC-J40LX2
製図	ワタナベ	2000.03.27	NTS	回路図:配線図	
審査	ワタナベ	2000.03.27		桧木図番	3YDA79139
承認	オカムラ	2000.03.27		再入庫	2000-04-07