



3YAAA2948

室内機



室外機




- 注記
1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
 2. 配管は長さ25m以内です。
 3. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
 4. 接続ケーブルはφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

仕様表

項 目			形 式	室 内 機	室 外 機	
電 源			(50/60Hz)	RAJ-40NX	RAC-J40NX2	
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力		(W)	—	1000	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット	コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置			電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置			四方弁		
	冷 媒	種 類		R410A		
		封 入 量	(g)	1250		
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形		
	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア		
		パイプ径	細 径	φ6.35		
			太 径	φ9.52		
		配 管 セ ッ ト	P-24VR, P-28VR			
送 風 装 置	フアンモータ出力		(W)	20	20	
	フアン	種 類		貫流ファン	プロペラファン	
		風 量	強 風	540・600	1,680・1,680	
		(冷房・暖房)	弱 風	420・500	—	
		(m³/h)	微 風	360・400	—	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房		6.1		
		暖 房	ヒータ ON	—		
			ヒータ OFF	8.6		
	消 費 電 力 (W)	冷 房		1,200 (180~1,450)		
		暖 房	ヒータ ON	—		
		ヒータ OFF	1,695 (145~2,280)			
	力 率 (%)	冷 房		99		
		暖 房	ヒータ ON	—		
			ヒータ OFF	99		
	始 動 電 流 (A)	冷 房		6.1		
暖 房			8.6			
接 続 ケーブルの本数			2			
分 岐 回 路 の 種 類			15A			
コ ン セ ン ト 形 状			—	室外端子台直付		
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)		4.0 (0.9~4.5)			
	除 湿 能 力 (g/h)		2.1			
	冷 房 の め や す		11~17畳 (18~28m²)			
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	—			
		ヒータ OFF	5.6 (0.9~7.3)			
		低 温	5.3			
	電 気 ヒー ター (W)			—		
機 能	暖 房 の め や す			12~15畳 (20~25m²)		
	据 付 方 式		壁埋め込み	—		
	主 操 作 ス イ ッ チ		ワイヤレスリモコン, プッシュボタン RAR-2L2			
	表 示 ラ ン プ		運転, タイマー			
	風 速 切 換		自動, 強, 弱, 微, 静			
キャビネット (色, マンセルNo)			—	Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		318	600		
	幅		750	792+95		
	奥 行		195	299+46		
製 品 質 量 (kg)			9	42		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		41・42	48・50		
	弱 風		37・38	—		
	微 風		33・33	—		
ドレン接続口 (外径φmm)			φ20 (VP20)	φ16		
付 属 品			据付部品一式			

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	カタギリ	2002・06・21	NTS	RAJ-40NX:RAC-J40NX2 構造:寸法図
審査	ワタナベ	2002・06・21		桧木図番
承認	オカムラ	2002・06・21		再入庫
		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		3YAAA2948
				2002-07-25



署名	年月日	投影法	尺度	名称	RAJ-40NX:RAC-J40NX2
製図	カタギリ	2002.06.14	NTS	回路図	配線図
審査	ワタナベ	2002.06.18		Hitachi Appliances, Inc.	Tokyo Japan
承認	オカムラ	2002.06.18		3YDAA2949	2002-07-25