









3YAA70458

室内機



注記

- 室内機のサービススペースは、左右が100mm以上、上は50mm以上必要です。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 接続ケーブルは、φ1.6 (またはφ2.0) × 2のFケーブルを使用します。




仕様表

形式		室内機	
		22クラス	
		RAM-22GX	
電源 (50/60HZ)		—	
冷凍装置	圧縮機出力 (W)	—	
	熱交換器フィン形状	アコーディオンスリット	
	冷媒制御装置	—	
	冷媒切替装置	—	
	冷媒種類	—	
	封入量 (g)	—	
	過負荷保护装置	—	
	配管	配管接続方式	フレア
		パイプ径 細径 (外径φmm)	φ6.35
		パイプ径 太径 (外径φmm)	φ9.52
	配管セット	P-24VK2, 28VK2	
送風装置	ファンモータ出力 (W)	20	
	ファン種類	貫流ファン	
	風量 (m ³ /h) (冷房・暖房)	強風	360・500
		弱風	320・360
微風		240・260	
電気特性	消費電力 (W)	冷房	能力・電気特性表による
		暖房	
	運転電流 (A)	冷房	
		暖房	
	始動電流 (A)	冷房	
	暖房	—	
	接続ケーブルの本数	2	
	分岐回路の種類 (A)	—	
呼称能力 (kW)	冷房	2.2	
	暖房	3.2	
機能	据付方式	背面引掛	
	主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1L4	
	表示ランプ	運転, タイマー, 除湿	
	風速切替	自動, 強風, 弱風, 微風	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	35・39	
	弱風	31・34	
	微風	23・23	
外形寸法 (mm)	高さ	265	
	幅	798	
	奥行	168+10	
製品質量 (kg)		6.5	
ドレン接続口 (外径φmm)		16	
付属品		据付部品一式	

・本仕様は予告なく変更することがあります。

備考	投影法 NTS	尺度 NTS
入庫 95.7.6	製図 イシマ 95.07.05 審査 ミツタ 95.07.05 承認 ナカサフ 95.07.05	名称 RAM-22GX 構造: 寸法図
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 3YAA70458

3YDA70866



備考	投影法 ⊙-△	尺度 NTS													
<table border="1"> <tr> <td>入庫 95.10.13 庫</td> <td>製図 タケウチ</td> <td>95.09.28</td> <td>名称 RAM-22GX</td> </tr> <tr> <td></td> <td>審査 ミツタ</td> <td>95.09.28</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>承認 ナガサフ</td> <td>95.09.28</td> <td></td> </tr> </table>	入庫 95.10.13 庫	製図 タケウチ	95.09.28	名称 RAM-22GX		審査 ミツタ	95.09.28			承認 ナガサフ	95.09.28		<table border="1"> <tr> <td>Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan</td> <td>栃木図番 3YDA70866</td> </tr> </table>	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番 3YDA70866
入庫 95.10.13 庫	製図 タケウチ	95.09.28	名称 RAM-22GX												
	審査 ミツタ	95.09.28													
	承認 ナガサフ	95.09.28													
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番 3YDA70866														