

3YAA78114

室内機

785

上部吸込口

798

空気吐出口

左右風向板

上下風向板

285

フロントパネル

193

183

据付板

7

60

6.5

46.5

450

174

81

70

70

26

背面図

背面から見る
(配管引出寸法)

約300

約380

約350

ドレン取出口

ドレンキャップ接続口

電源コード

接続コード

φ65配管用壁穴位置

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

ツユトイ

ドレンホース

ワイヤレスリモコン

147

56

18

Pから見る(下引配管位置)

47

31

60

10

10

60

49

据付板

天井面(回縁)

75

23

50以上

450

600

450

648

174

60

80

288

798

32.5

174

36.5

45

90

埋込ボルト用穴(左右) 10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右) 10.5×20

(ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。)

配管引出し穴中心線

本体中心線

壁穴φ65

ドレンホース

室内機から電源を採る場合

室内機2

室内機1

室外機

端子台

端子台

端子台

A

B

C

D

A

B

C

D

C1

D1

C2

D2

A

B

黒

白

茶

赤

茶

赤

茶

赤

茶

赤

茶

赤

黒

白

片方の室内機から電源を採ってください

室外機から電源を採る場合

室内機2

室内機1

室外機

端子台

端子台

端子台

C

D

C

D

C1

D1

C2

D2

A

B

茶

赤

茶

赤

茶

赤

茶

赤

茶

赤

茶

赤

黒

白

電源 単相100V

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

4. 電源コードの長さ

約400

約1100

5. プラグの形状 (1L)

仕様表

形 式		室 内 機
		22クラス
		RAM-22LX
電源(50/60HZ)		単相100V
冷凍装置	圧縮機出力(W)	—
	熱交換器フィン形状	スリットフィン
	冷媒制御装置	—
	冷媒切替装置	—
	冷媒種類	—
	冷媒封入量(g)	—
過負荷保護装置	—	
配管	配管接続方式	フレア
	配管径細径(φmm)	φ6.35
	配管径太径(φmm)	φ9.52
配管セット	P-24VK2, 28VK2	
送風装置	ファンモータ出力(W)	20
電気特性	消費電力(W)	冷房
	運転電流(A)	冷房
	始動電流(A)	冷房
呼 称 能 力	冷房	2.2
	暖房	3.2
	リモコン	プッシュボタン(RAR-2C7)
風速切替	自動, 強, 弱, 微, 静	
騒音(dB)	強風	36・37
	弱風	33・34
	微風	29・30
外形寸法(mm)	高さ	285
	幅	798
	奥行	183+10
製品質量(kg)	8	
ドレン接続口(外径φmm)	16	
付 属 品	据付部品一式	

• 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

ワタナ

1999・07・16

NTS

NTS

RAM-22LX

構造: 寸法図

審査

ワタナ

1999・07・16

.

.

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

承認

オソト

1999・07・20

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

3YAA78114

1999-0805

1

2

3

4

5

6

7

8

0

4


5

100

6

7

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006



署名	年月日	投影法	尺度	名称	配線図
製図 ワタナベ	1999・07・20	⊙	NTS	RAM-22LX	
審査 ワタナベ	1999・07・20	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番	再入庫
承認 オソト	1999・07・20			3YDA78115	1999-08 05