



3YAA78116


室内機




ワイヤレスリモコン




Pから見る (下引配管位置)




据付板 天井面 (回縁)



室内機から電源を採る場合




室外機から電源を採る場合



注記

- 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
- 電源コードの長さ



5. プラグの形状 (IL)

仕様表

形式		室内機
		25クラス RAM-25LX
電源 (50/60Hz)		単相100V
冷凍装置	圧縮機出力 (W)	—
	熱交換器フィン形状	スリットフィン
	冷媒制御装置	—
	冷媒切替装置	—
	冷媒種類	—
	冷媒封入量 (g)	—
	過負荷保護装置	—
配管	配管接続方式	フレア
	配管径 細径 (φmm)	φ6.35
	配管径 太径 (φmm)	φ9.52
送風装置	配管セット	P-24VK2, 28VK2
	ファンモータ出力 (W)	20
電気特性	ファン種類	貫流ファン
	風量 (m³/h)	強風 450・620 弱風 420・540 微風 360・440
	消費電力 (W)	冷房 電気特性による 暖房 電気特性による
風速切替	運転電流 (A)	冷房 電気特性による 暖房 電気特性による
	始動電流 (A)	冷房 電気特性による 暖房 電気特性による
リモコン	接続ケーブルの本数	4
	分岐回路の種類 (A)	20
騒音 (dB)	冷房	2.5
	暖房	3.6
外形寸法 (mm)	高さ	285
	幅	798
	奥行	183+10
製品質量 (kg)		8
ドレン接続口 (外径φmm)		16
付属品		据付部品一式

・本仕様は予告なく変更することがあります。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	ワタナベ	1999.07.16	NTS	RAM-25LX
審査	ワタナベ	1999.07.16		構造：寸法図
承認	オソト	1999.07.20		
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		桧木図番		再入庫
3YAA78116		1999-08 05		

3YDA78117


電源プラグ
単相100V
50/60Hz

電源スイッチ

端子台温度ヒューズ (102℃)

接続ケーブル

室内ファン
モートル



赤
黒
白
黄
青

室温
サーミスタ

黒


熱交
サーミスタ

黒
灰
灰

テスト
123
CN6

CN3

CN15



ブザー

茶
茶
青
白
茶
赤


A
B
C
D

黒
白
茶
赤

端子台

CN4

白
白
白
白
白



上下風向板用
モートル

制御基板

CN10

CN1

CN11

HA
CN7

1 2 3 4
C1 C2 M1 M2

CN2

6

表示基板
(表示ランプ)

スイッチ、受信基板
(スイッチ) (受信部)

ワイヤレスリモコン

署名	年月日	投影法	尺度	名称	配線図
製図	ワタナベ	1999.07.20	NTS	RAM-25LX	
審査	ワタナベ	1999.07.20		栃木図番	再入庫
承認	オソト	1999.07.20	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	3YDA78117	1999-08 05

