






3YAA70460



室内機



ワイヤレスリモコン



Pから見る (下引配管位置)




仕様表



形 式		室 内 機
		28クラス RAM-28GX
電源 (50/60Hz)		—
冷凍装置	圧縮機出力 (W)	—
	熱交換器フィン形状	アコーディオンスリット
	冷媒制御装置	—
	冷媒切替装置	—
	冷媒種類	—
	封入量 (g)	—
	過負荷保護装置	—
配管	配管接続方式	フレア
	パイプ径 細径 (外径φmm)	φ6.35
	パイプ径 太径 (外径φmm)	φ9.52
送風装置	配管セット	P-24VK2, 28VK2
	ファンモータ出力 (W)	20
	ファン種類	貫流ファン
電気特性	消費電力 (W)	冷房 能力・電気特性表による
	運転電流 (A)	冷房 能力・電気特性表による
	始動電流 (A)	冷房 能力・電気特性表による
呼 称 能 力	接続ケーブルの本数	2
	分岐回路の種類 (A)	—
	分岐回路の種類 (A)	—
機 能	据付方式	背面引掛
	主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイレス) RAR-1L4
	表示ランプ	運転, タイマー, 除湿
騒音 (dB)	風速切替	自動, 強風, 弱風, 微風
	強風	37・40
	弱風	32・35
外形寸法 (mm)	微風	28・28
	高さ	265
	幅	798
製品質量 (kg)	奥行	168+10
	製品質量 (kg)	6.5
	ドレン接続口 (外径φmm)	16
付 属 品		据付部品一式

・本仕様は予告なく変更することがあります。

注記

- 室内機のサービススペースは、左右が100mm以上、上は50mm以上必要です。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 接続ケーブルは、φ1.6 (またはφ2.0) × 2 の F ケーブルを使用します。



		備考		投影法 		尺度 NTS		
入庫 	製図 イイジマ	95.07.05	名称	RAM-28GX		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 3YAA70460
	審査 ミツタ	95.07.05		構造：寸法図				
	承認 ナカサワ	95.07.05						

