



3YAA79368


室内機




ワイヤレスリモコン




Pから見る (下引配管位置)




据付板 天井面 (回縁)



室内機から電源を採る場合




室外機から電源を採る場合



注記

- 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
- 電源コードの長さ



- プラグの形状 (IL)

仕様表

形 式		室内機	
		28クラス	RAM-28LX
電源 (50/60HZ)		単相100V	
冷凍装置	圧縮機出力 (W)	—	
	熱交換器フィン形状	スリットフィン	
	冷媒制御装置	—	
	冷媒切替装置	—	
	冷媒種類	—	
	冷媒封入量 (g)	—	
	過負荷保護装置	—	
配管	配管接続方式	フレア	
	配管径 (φmm)	細径	φ6.35
		太径	φ9.52
	配管セット	P-24VR, 28VR	
送風装置	ファンモータ出力 (W)	20	
電気特性	消費電力 (W)	冷房	—
		暖房	—
		冷房	—
		暖房	—
呼称能力 (kW)	冷房	2.8	
	暖房	4.0	
リモコン	プッシュボタン (RAR-2C7)	自動, 強, 弱, 微, 静	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	37・37	
	弱風	33・34	
	微風	29・30	
外形寸法 (mm)	高さ	285	
	幅	798	
	奥行	183+10	
製品質量 (kg)	8		
ドレン接続口 (外径φmm)	16		
付属品	据付部品一式		

・本仕様は予告なく変更することがあります。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	ワタナベ	2000.04.22	第一角法	1:10
審査	ワタナベ	2000.04.22		
承認	オカムラ	2000.04.22		
		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		桧木図番
		3YAA79368		再入庫
				入庫 2000-05 23

3YDA79367

電源プラグ
単相100V
50/60Hz

電源スイッチ

端子台温度ヒューズ (102℃)

接続ケーブル

室内ファン
モートル



赤
黒
白
黄
青

室温
サーミスタ

黒

熱交
サーミスタ

黒
灰
灰


テスト

123

CN6

CN3

CN15



ブザー

茶
茶
青
白
茶
赤

A
B
C
D

黒
白
茶
赤

端子台

CN4

白
白
白
白
白



上下風向板用
モートル

制御基板

CN10

CN1

CN11

HA

CN7

1 2 3 4

C1 C2 M1 M2

CN2

6

表示基板
(表示ランプ)

スイッチ、受信基板
(スイッチ) (受信部)

ワイヤレスリモコン

署名	年月日	投影法	尺度	名称	配線図
製図	ワタナベ	2000・04・22	NTS	RAM-28LX	
審査	ワタナベ	2000・04・22		栃木図番	再入庫
承認	オカムラ	2000・04・22		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	2000-05 23
	オカムラ	2000・04・22		3YDA79367	

