






3YAA70461




室内機



ワイヤレスリモコン



Pから見る (下引配管位置)




仕様表

形 式		室 内 機	
		3 2 クラス RAM-3 2 GX	
電源 (5 0 / 6 0 H Z)		—	
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)	—	
	熱交換器フィン形状	アコーディオンスリット	
	冷媒制御装置	—	
	冷媒切替装置	—	
	冷媒種類	—	
	冷媒封入量 (g)	—	
	過負荷保護装置	—	
配 管	配管接続方式	フレア	
	パイプ径 細径 (外径φmm) 太径	φ 6 . 3 5 φ 9 . 5 2	
	配管セット	P-24VK2, 28VK2	
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)	2 0	
	フ ザ ン 種 類	貫流ファン	
	風量 (m ³ /h)	強風	4 2 0 ・ 5 4 0
	(冷房・暖房)	弱風	3 6 0 ・ 4 2 0
電 気 特 性	消費電力 (W)	冷房	能力・電気特性表による
	運転電流 (A)	暖房	
	始動電流 (A)	冷房	—
		暖房	—
呼 称 能 力 (kW)	接続ケーブルの本数	2	
	分岐回路の種類 (A)	—	
機 能	据 付 方 式	冷房	3 . 2
	主操作スイッチ	暖房	4 . 5
	表示ランプ	背面引掛	
	風 速 切 替	プッシュボタン (ワイレス) RAR-1L4	
騒 音 (dB)	運転, タイマー, 除湿	自動, 強風, 弱風, 微風	
	強風	4 1 ・ 4 3	
	弱風	3 6 ・ 3 8	
外形寸法 (mm)	微風	3 0 ・ 3 1	
	高さ	2 6 5	
	幅	7 9 8	
製品質量 (kg)	奥行	1 6 8 + 1 0	
	排水接続口 (外径φmm)	6 . 5	
付属品		1 6	
		据付部品一式	

・本仕様は予告なく変更することがあります。

注記

- 室内機のサービススペースは、左右が100mm以上、上は50mm以上必要です。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 接続ケーブルは、φ1.6 (またはφ2.0) × 2 のFケーブルを使用します。



備考			投影法	尺度	NTS
入庫 95. 7. 6	製図 イイジマ	95.07.05	名称	板木図番	
審査 ミツタ	95.07.05	RAM-3 2 GX		Hitachi Appliances, Inc.	
承認 ナガサワ	95.07.05	構造：寸法図		Tokyo Japan	
			3YAA70461		

