





BB0035886

室内機







細径配管 (φ6.35) 接続用

太径配管 (φ9.52) 接続用



ワイヤレスリモコン リモコンホルダー



注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
2. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。
3. 吊り金具は、RAD-BD、RAU-TK、に同梱しています。
4. 本体固定用ザは、RAD-BDに同梱しています。


仕様表

ユニット				マルチ室内ユニット	
タイプ				フリーダクト	
形名				RAMD-28CS	
電源（50/60Hz）				単相 200 V（室外受電）	
冷房	定格	冷房能力	kW	接続する室外ユニットの外送図に記載の「能力・電気特性表」を参照してください。	
		消費電力	W		
		運転電流	A		
		力率	%		
暖房	定格	暖房能力	kW	（マルチ用室内ユニットの冷房・暖房仕様は室内ユニットの能力と接続する室外ユニットによって異なります。）	
		消費電力	W		
		運転電流	A		
		力率	%		
	低温	能力	kW		
		消費電力	W		
始動電流			A		
通年エネルギー消費効率		JIS C 9612:2013		室外ユニットの外送図に記載	
		JIS C 9612:2005 (廃)			
熱交換器フィン形状				スリット	
ファン	種類			シロッコファン	
	風量 （冷房・暖房）	急速	m³/h	480・560	
		強風	m³/h	450・540	
		弱風	m³/h	420・520	
		微風	m³/h	380・480	
		静	m³/h	340・450	
		音響パワーレベル 運転音（冷房・暖房）	急速	dB	63・60
強風	dB		60・58		
弱風	dB		59・56		
微風	dB		57・53		
静	dB		52・50		
ワイヤレスリモコンスイッチ形名				RAR-5C2	
電源プラグ		容量	V-A	室外ユニットの外送図に記載	
		形状			
室内外接続ケーブル	芯線径（φ）	mm	2.0		
	芯数	芯	3		
冷媒配管	接続方式		フレア		
	液側（φ）	mm	6.35		
	ガス側（φ）	mm	9.52		
ドレン接続口外径（φ）		mm	20(VP20)		
製品寸法（高さ×幅×奥行）		mm	235×750×400		
梱包寸法（高さ×幅×奥行）		mm	590×810×310		
質量（製品・梱包）		kg	15・18		

- (1) 仕様は、改良のため変更することがあります。
(2) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0035886	REGD. 2012 1204
DWN.	S.Iijima	2012-12-04		NTS	RAMD-28CS 構造・寸法図		
CHKD.	S.Takeuchi	2012-12-04	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				
APPD.	T.Watanabe	2012-12-04					





・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の [テスト端子] CN6 に別売の ^{※2} HA 接続コードを
差込んで ^{※3} 標準アダプターと接続してください。

・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の [テスト端子] CN6 に別売の ^{※5} カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板の DIP スイッチを切換えて設定を行います)

・H-LINK に接続する場合
室内基板の [H-LINK] CN7 に別売の ^{※6} RAC アダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA システムご使用の際は室内基板上の DSW1 の 2 番
カードキー選択を必ず「無」にしてください。「有」の場合、
誤動作の原因となります。

※2 HA 接続コード：部品番号 [SP-HAC1]

※3 標準アダプター：HA-S100TSA

※4 カードキーをご使用の際は室内基板上の DSW1 の 2 番
カードキー選択を必ず「有」にしてください。「無」の場合、
誤動作の原因となります。

※5 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]

※6 RAC アダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2012-12-03		NTS	RAMD-28CS 回路図・配線図		
CHKD.	K. Sutoh	2012-12-04					
	S. Takeuchi	2012-12-04					
APPD.	T. Watanabe	2012-12-04					
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan					TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD 2012 1204
					3YDA BB0035887		