

A

B

C







D

E

F

BB0035880

室内機



注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
2. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

仕様表

ユニット				マルチ室内ユニット	
タイプ				壁埋込み	
形名				RAMJ-28CS	
電源 (50/60Hz)				単相 200 V (室外受電)	
冷房	定格	冷房能力	kW	接続する室外ユニットの外送図に記載の「能力・電気特性表」を参照してください。	
		消費電力	W		
		運転電流	A		
		力率	%		
暖房	定格	暖房能力	kW	〔マルチ用室内ユニットの冷房・暖房仕様は室内ユニットの能力と接続する室外ユニットによって異なります。〕	
		消費電力	W		
		運転電流	A		
		力率	%		
	低温	能力	kW		
		消費電力	W		
始動電流			A		
通年エネルギー消費効率		JIS C 9612:2013 JIS C 9612:2005 (区分)		室外ユニットの外送図に記載	
熱交換器フィン形状					
ファン	種類			スリット 貫流ファン	
	風量 (冷房・暖房)	急速	m ³ /h	410・480	
		強風	m ³ /h	380・430	
		弱風	m ³ /h	350・400	
		微風	m ³ /h	310・310	
		静	m ³ /h	230・230	
		音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急速	dB	60・59
強風	dB		57・56		
弱風	dB		56・54		
微風	dB		53・49		
静	dB		48・44		
ワイヤレスリモコンスイッチ形名				RAR-5C2	
電源プラグ		容量	V-A	室外ユニットの外送図に記載	
		形状			
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0		
	芯数	芯	3		
冷媒配管	接続方式		フレア		
	液側 (φ)	mm	6.35		
	ガス側 (φ)	mm	9.52		
ドレン接続口外径 (φ)		mm	20(VP20)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	318×750×195		
梱包寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	260×800×410		
質量 (製品・梱包)		kg	11・13		

- (1) 仕様は、改良のため変更することがあります。
- (2) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		CAD	
DWN.	S.Iijima	2012-12-04		NTS	RAMJ-28CS 構造・寸法図			
CHKD.	S.Takeuchi	2012-12-04		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.		REGD. 2012 1204
APPD.	T.Watanabe	2012-12-04				3YAA BB0035880		

