







3YAA70467

室内機



注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
2. 接続ケーブルは、 $\phi 1.6$ (または $\phi 2.0$) $\times 2$ のFケーブルを使用します。



仕様表

形 式		室 内 機	
		32クラス	
		RAMP-32GX	
電源 (50/60Hz)		—	
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)	—	
	熱交換器フィン形状	アコーディオンスリット	
	冷媒制御装置	—	
	冷媒切替装置	—	
	冷媒種類	—	
	封入量 (g)	—	
	過負荷保護装置	—	
配 管	配管接続方式	フレア	
	パイプ径 細径 (外径 ϕ mm)	$\phi 6.35$	
	パイプ径 太径 (外径 ϕ mm)	$\phi 9.52$	
送 風 装 置	配管セット	P-24VK2, 28VK2	
	ファンモータ出力 (W)	20	
	フ ザ ン 種 類	貫流ファン	
	風量 (m^3/h) (冷房・暖房)	強風	430・560
電 気 特 性	消費電力 (W)	弱風	390・510
		微風	350・460
	運転電流 (A)	冷房	能力・電気特性表による
		暖房	—
機 能	始動電流 (A)	冷房	—
		暖房	—
	接続ケーブルの本数	2	
	分岐回路の種類 (A)	—	
呼 称 能 力	(kW)	冷房	3.2
		暖房	4.5
据 付 方 式	主操作スイッチ	天井埋込みカセット	
		プッシュボタン(ワイレス) RAR-1L4	
	表示ランプ	運転, タイマー, ホットキープ	
		風速切替 自動, 強風, 弱風, 微風	
騒 音 (dB)	(冷房・暖房)	強風	37・38
		弱風	34・35
		微風	31・32
外 形 寸 法 (mm)	高さ	180	
	幅	965	
	奥行	370	
製品質量 (kg)		13	
ドレン接続口 (外径 ϕ mm)		VP20接続	
付 属 品		据付部品一式	

・本仕様は予告なく変更することがあります。

備考		投影法 	尺度 NTS	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	桧木図番 3YAA70467
入庫 95.7.6 庫	製図 イイジマ 審査 ミツタ 承認 ナカサワ	95・07・05 95・07・05 95・07・05	名称 RAMP-32GX 構造：寸法図		

