



3YAAA2573

A

室内機




ドレンアップ図




B

C

室外機




据付必要寸法



ワイヤレスリモコン

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
2. 配管は長さ25m以内です。
3. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
4. 接続ケーブルはφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



室外機サービススペース



仕様表

| 項目              |                                | 形式                | 室内機                          | 室外機             |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| 電源              |                                | (50/60Hz)         | RAP-25NX                     | RAC-P25NX2      |
| 冷凍装置            | 圧縮機出力 (W)                      |                   | —                            | 800             |
|                 | 熱交換器フィン形状                      |                   | スリット                         | コルゲート           |
|                 | 冷媒制御装置                         |                   | 電動膨張弁                        |                 |
|                 | 冷媒切換装置                         |                   | 四方弁                          |                 |
|                 | 冷媒種類                           |                   | R410A                        |                 |
|                 | 冷媒封入量 (g)                      |                   | 1200                         |                 |
| 配管              | 過負荷保護装置                        |                   | 自動復帰形                        |                 |
|                 | 配管接続方式                         |                   | フレア                          |                 |
|                 | パイプ径 細径 (外径φmm)                |                   | φ6.35                        |                 |
|                 | パイプ径 太径                        |                   | φ9.52                        |                 |
| 送風装置            | 配管セット                          |                   | P-24VR, P-28VR               |                 |
|                 | ファンモータ出力 (W)                   |                   | 20                           | 20              |
|                 | ファン種類                          |                   | 貫流ファン                        | プロペラファン         |
|                 | 風量 (冷房・暖房) (m <sup>3</sup> /h) | 強風 弱風 微風          | 450・540 430・500 410・440      | 1,500・1,450 — — |
| 電気特性            | 運転電流 (A)                       | 冷房 暖房             | 3.3 —                        | —               |
|                 | 消費電力 (W)                       | 冷房 暖房             | 645 (180~770) —              | —               |
|                 | 力率 (%)                         | 冷房 暖房             | 99 —                         | —               |
|                 | 始動電流 (A)                       | 冷房 暖房             | 3.3 4.2                      | —               |
| 性能              | 接続ケーブルの本数                      |                   | 2                            |                 |
|                 | 分岐回路の種類                        |                   | 15A                          |                 |
| 冷房特性            | コンセント形状                        |                   | —                            | 室外端子台直付         |
|                 | 冷房能力 (kW)                      |                   | 2.5 (0.9~2.8)                |                 |
|                 | 除湿能力 (g/h)                     |                   | 1.4                          |                 |
| 暖房特性            | 冷房のめやす                         |                   | 7~10畳 (11~17m <sup>2</sup> ) |                 |
|                 | 暖房能力 (kW)                      | ヒータ ON ヒータ OFF 低温 | — 3.6 (0.9~6.2) 4.5          | —               |
|                 | 電気ヒーター (W)                     |                   | —                            |                 |
| 機能              | 据付方式                           |                   | 天井埋め込み                       | —               |
|                 | 主操作スイッチ                        |                   | ワイヤレスリモコン, プッシュボタン RAR-2L2   |                 |
|                 | 表示ランプ                          |                   | 運転, タイマー, ホットキープ             |                 |
| 外形寸法 (mm)       | 風速切換                           |                   | 自動, 強, 弱, 微, 静               |                 |
|                 | キャビネット (色, マンセルNo)             |                   | —                            | Tベージュ (5Y7/2)   |
|                 | 高さ                             |                   | 180                          | 600             |
| 製品質量 (kg)       | 幅                              |                   | 965                          | 792+95          |
|                 | 奥行                             |                   | 370                          | 299+46          |
| 騒音 (dB) (冷房・暖房) | 強風                             |                   | 38・40                        | 43・44           |
|                 | 弱風                             |                   | 36・38                        | —               |
|                 | 微風                             |                   | 34・35                        | —               |
| ドレン接続口 付属品      | (外径φmm)                        |                   | φ20 (VP20)                   | φ16             |
|                 |                                |                   | 据付部品一式                       |                 |

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

F

|    |      |                                      |     |                            |
|----|------|--------------------------------------|-----|----------------------------|
| 署名 | 年月日  | 投影法                                  | 尺度  | 名称                         |
| 製図 | カタギリ | 2002・06・04                           | NTS | RAP-25NX:RAC-P25NX2 構造:寸法図 |
| 審査 | ワタナベ | 2002・06・05                           |     | 桧木図番                       |
| 承認 | オカムラ | 2002・06・05                           |     | 再入庫                        |
|    |      | Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan |     | 3YAAA2573                  |
|    |      |                                      |     | 2002-06 07                 |

