




仕様表


ユニット				室内ユニット		室外ユニット	
タイプ				一方向天井カセット			
型 名				RAP-25SC2		RAC-P25SC2	
電 源				(50/60Hz) 単相200V			
冷 房	定格	能力	kW	2.5 (0.5 ~ 3.6)			
		消費電力	W	590 (155 ~ 1,000)			
		運転電流	A	3.3			
		力率	%	90			
暖 房	定格	能力	kW	3.6 (0.6 ~ 6.6)			
		消費電力	W	920 (130 ~ 2,315)			
		運転電流	A	5.1 (最大 15.0)			
		力率	%	90			
	低温	能力	kW	4.8			
		消費電力	W	2,050			
始 動 電 流			A	5.1			
通年エネルギー		JISC9612:2013		5.2			
消費効率		JISC9612:2005 (区分)		5.3 (H)			
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		650	
	熱交換器フィン形状			スリット		コルゲート	
装 置	冷 媒	種 類	フロン R410A				
		封 入 量	g	1,350			
フ ァ ン	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
	ファンモーター出力		W	25		40	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	—		—	
		強 風	m³/h	440・520		1,840・1,820	
		弱 風	m³/h	400・460		—	
		微 風	m³/h	370・410		—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	320・320		—		
		d B	—		—		
		強 風	d B	53・54		54・56	
		弱 風	d B	50・52		—	
	微 風	d B	47・48		—		
		静	d B	45・46		—	
操作スイッチ		型名	ワイヤレスリモコン RAR-4G1				
電源プラグ	容 量		250V-15A				
	形 状		—		不付 (端子台直結)		
室内外接続		芯線径 (φ)	mm	2.0			
ケーブル		芯 数	芯	3			
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)		mm	6.35			
	ガス側 (φ)		mm	9.52			
	最大配管長		m	30			
	最大高低差		m	15			
	冷媒追加充填量		g	25m超分 20g/m			
ドレン接続口外径 (φ)		mm	20 (VP20)		16		
外装色 (近似マンセルNo.)			—		ナチュラルグレー (1.0Y8.5/0.5)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	185×998×378		600×792 (+85) ×299 (+55)	
荷造寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	310×1,200×450		640×920×390	
質量 (製品・荷造)			kg	15.0・20.0		41.0・43.0	

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内DB: 27℃・WB: 19℃、室外DB: 35℃・WB: 24℃) で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内DB: 20℃・WB: 15℃、室外DB: 7℃・WB: 6℃) で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内DB: 20℃・WB: 15℃、室外DB: 2℃・WB: 1℃) で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温度サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S.Iijima	2013-06-05		NTS	RAP-25SC2:RAC-P25SC2 構造・寸法図			
CHKD.	S.Takeuchi	2013-06-05			TOCHIGI DWG. No.			
APPD.	T.Watanabe	2013-06-07			3YAA BB0039357			
					Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			



SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2013-06-03			NTS	RAP-25SC2:RAC-P25SC2 回路図・配線図		
CHKD.	S. Takeuchi	2013-06-05			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	T. Watanabe	2013-06-07				3YDA BB0039359		
						REGD 2013 0607		

※1 ハンシステムご使用の際は室内SW基板上のDSW1の2番カードキー選択を必ず「無」にしてください。
「有」の場合、誤動作の原因となります。

※2 HA接続コード：SP-HAC2

※3 標準アダプター：HAS100TSA

※4 RACアダプター：PSC-6RAD

※5 カードキーをご使用の際は室内SW基板上のDSW1の2番カードキー選択を必ず「有」にしてください。
「無」の場合、誤動作の原因となります。

※6 カードキー接続コード：SP-CKC2

※7 ワイヤードリモコン：SP-WD1