

3YAAA6267

据付必要寸法図

室内機

ドレンアップ図

ワイヤレスリモコン

室内機

室外機

電源配線

仕様表

項目		形式		室内機	室外機
電源		(50/60Hz)		RAP-25TX	RAC-P25TX2
冷凍装置	圧縮機出力	(W)		—	800
	熱交換器フィン形状			スリット	コルゲート
	冷媒制御装置			電動膨張弁	
	冷媒切換装置			四方弁	
	冷媒種類			R410A	
	封入量	(g)		1200	
送風装置	過負荷保護装置			自動復帰形	
	配管	配管接続方式		フレア	
		パイプ径	細径	φ6.35	
		(外径φmm)	太径	φ9.52	
配管セット			HP-2340F, HP-2370F		
ファン	ファンモータ出力	(W)		20	20
	種類			貫流ファン	プロペラファン
		風量	強風	450・540	1,500・1,450
電気特性	消費電力	冷房	暖房	ヒータ ON	—
		暖房	ヒータ OFF	4.2	—
	力率	冷房	暖房	ヒータ ON	645 (180~770)
		暖房	ヒータ OFF	—	840 (145~1,740)
	始動電流	冷房	暖房	ヒータ ON	99
		暖房	ヒータ OFF	—	99
接続ケーブルの本数	冷房	暖房	ヒータ ON	3.3	
	暖房	ヒータ OFF	—	4.2	
冷房特性	除湿能力	(l/h)		1.4	
	冷房のめやす			7~10畳 (11~17m ²)	
	暖房能力	ヒータ ON	—	—	
機性能	電気ヒーター	ヒータ OFF	3.6 (0.9~6.2)	4.5	
	据付方式	天井埋め込み	—	8~10畳 (13~16m ²)	
	主操作スイッチ	ワイヤレスリモコン, プッシュボタン	RAR-2L2	—	
外形寸法	表示ランプ	運転, タイマー, ホットキープ	—		
	風速切換	自動, 強, 弱, 微, 静	—		
	キャビネット (色, マンセルNo)	—	Tベージュ (5Y7/2)	—	
製品質量	高さ	180	600	—	
	幅	965	792+95	—	
	奥行	370	299+46	—	
騒音 (dB)	強風	38.40	43.44	—	
	弱風	36.38	—	—	
	微風	34.35	—	—	
ドレン接続口	(外径φmm)	φ20 (VP20)	φ16	—	
付属品			据付部品一式		

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

2. 配管は長さ2.5m以内です。

3. 室内・室外機の配管落差は1.0m以内です。

4. 接続ケーブルはφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

審査

承認

2004-06-25

2004-06-28

2004-06-28

NTS

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

RAP-25TX:RAC-P25TX2

構造:寸法図

桧木図番

3YAAA6267

入庫

REGD

2004-07

02

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

「2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006」

