







3YAA68795

注記

- １．配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- ２．配管は長さ２５m以内です。
- ３．室内・室外機の配管落差は１０m以内です。
- ４．接続ケーブルはφ１．６（又はφ２．０）×２のＦケーブルを使用します。



ワイヤレスリモコン



据付必要寸法

仕様表

| 項 目                   |                    | 形 式              | 室 内 機                      |       | 室 外 機        |             |  |
|-----------------------|--------------------|------------------|----------------------------|-------|--------------|-------------|--|
|                       |                    |                  | RAP-284FX                  |       | RAC-284FX2   |             |  |
| 電 源 (50/60Hz)         |                    |                  | 単相200V                     |       |              |             |  |
| 冷<br>凍<br>装<br>置      | 圧縮機出力 (W)          |                  | 800                        |       |              |             |  |
|                       | 熱交換器フィン形状          |                  | 山形スリットフィン                  |       | 波形フィン        |             |  |
|                       | 冷媒制御装置             |                  | 電動膨張弁                      |       |              |             |  |
|                       | 冷媒切換装置             |                  | 四方弁                        |       |              |             |  |
|                       | 冷媒                 | 種類               | フロン22                      |       |              |             |  |
|                       |                    | 封入量 ( )          | 1180                       |       |              |             |  |
|                       | 過負荷保護装置            |                  | 自動復帰形                      |       |              |             |  |
|                       | 配管                 | 配管接続方式           |                            | フレア   |              |             |  |
| パイプ径細径<br>(外径φmm)     |                    | 径                | φ6.35                      |       |              |             |  |
|                       |                    | 太径               | φ9.52                      |       |              |             |  |
| 配管セット                 |                    | P-24VK2, P-28VK2 |                            |       |              |             |  |
| 送<br>風<br>装<br>置      | ファンモータ出力 (W)       |                  | 20                         |       | 20           |             |  |
|                       | ファン                | 種類               | 貫流ファン                      |       | プロペラファン      |             |  |
|                       |                    | 風量強風             | 390・560                    |       | 1,260・1,200  |             |  |
|                       |                    | (冷房・暖房)弱風        | 360・510                    |       | —            |             |  |
|                       |                    | (m³/h)静か         | 320・460                    |       | —            |             |  |
| 電<br>気<br>特<br>性      | 運 転 電 流 (A)        | 冷 房              | 6.1                        |       | —            |             |  |
|                       |                    | 暖 房              | ヒータ ON                     | —     |              | —           |  |
|                       |                    |                  | ヒータ OFF                    | 7.6   |              | —           |  |
|                       | 消費電力 (W)           | 冷 房              | 1,090                      |       | (150~1,245)  |             |  |
|                       |                    | 暖 房              | ヒータ ON                     | —     |              | —           |  |
|                       |                    |                  | ヒータ OFF                    | 1,365 |              | (150~1,900) |  |
|                       | 力 率 (%)            | 冷 房              | 90                         |       | —            |             |  |
|                       |                    | 暖 房              | ヒータ ON                     | —     |              | —           |  |
|                       |                    |                  | ヒータ OFF                    | 90    |              | —           |  |
|                       | 始 動 電 流 (A)        | 冷 房              | 6.1                        |       | —            |             |  |
| 暖 房                   |                    | 7.6              |                            | —     |              |             |  |
| 接続ケーブルの本数             |                    | 2                |                            |       |              |             |  |
| コ<br>ン<br>セ<br>ン<br>ト | 形状                 |                  | —                          |       | 室外端子台直付      |             |  |
|                       | 冷 房 能 力 (kW)       | 2.8 (0.3~3.2)    |                            |       |              |             |  |
|                       | 除 湿 能 力 (ℓ/h)      | 1.6              |                            |       |              |             |  |
| 冷<br>房<br>特<br>性      | 冷 房 の め や す        |                  | 8~12畳 (13~19m²)            |       |              |             |  |
|                       | 暖 房 能 力 (kW)       | ヒータ ON           | —                          |       |              |             |  |
|                       |                    | ヒータ OFF          | 4.2 (0.3~5.1)              |       |              |             |  |
|                       |                    | 低 温              | 3.7                        |       |              |             |  |
|                       | 機<br>能             | 電 気 ヒ ー タ ー (W)  |                            | —     |              |             |  |
| 暖 房 の め や す           |                    | 9~12畳 (15~19m²)  |                            |       |              |             |  |
| 機<br>能                | 据 付 方 式            |                  | 天井埋込みカセット                  |       | —            |             |  |
|                       | 主 操 作 ス イ ッ チ      |                  | ワイヤレスリモコン, プッシュボタン RAR-1P1 |       |              |             |  |
|                       | 表 示 ラ ン プ          |                  | 運転, タイマー, ホットキープ           |       |              |             |  |
| 機<br>能                | 風 速 切 換            |                  | 自動, 強, 弱, 微                |       |              |             |  |
|                       | キャビネット (色, マンセルNo) |                  | —                          |       | TベージュNo5Y7/2 |             |  |
| 外 形 寸 法 (mm)          | 高 さ                |                  | 180                        |       | 520          |             |  |
|                       | 幅                  |                  | 965                        |       | 795+60       |             |  |
|                       | 奥 行                |                  | 370                        |       | 250+55       |             |  |
| 製 品 質 量 (kg)          |                    |                  | 13                         |       | 40           |             |  |
| 騒音 (dB)<br>(冷房・暖房)    | 強 風                |                  | 35・38                      |       | 40・42        |             |  |
|                       | 弱 風                |                  | 32・35                      |       | —            |             |  |
|                       | 微 風                |                  | 29・32                      |       | —            |             |  |
| ドレン接続口 (外径φmm)        |                    |                  | VP20接続                     |       | 16           |             |  |
| 付 属 品                 |                    |                  | 据付部品一式                     |       |              |             |  |

- /で示されている数値は、左が50Hz、右が60Hzの数値です。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。


|                                                                                             |            |              |                                                                                       |                          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
|                                                                                             | 備考         |              | 投影法                                                                                   | 尺度                       |           |
|                                                                                             |            |              |  | NTS                      |           |
| 入庫<br> | 製図<br>オオタカ | 94.10.28     | 名称                                                                                    |                          | 桁木図番      |
|                                                                                             | 審査         | ..           | RAP-284FX:RAC-284FX2                                                                  | Hitachi Appliances, Inc. | 3YAA68795 |
|                                                                                             | 承認         | クボタ 94.10.28 | 構造:寸法図                                                                                | Tokyo Japan              |           |

3YDA68797



回路図

ブレーカー容量 15 A


電源単相 200 V 50/60 Hz  
(必ず専用ブレーカーに接続)



室内機配線図



室外機配線図



|                |           |            |                            |                                         |  |
|----------------|-----------|------------|----------------------------|-----------------------------------------|--|
| 備考             |           | 投影法<br>NTS |                            | 尺度<br>NTS                               |  |
| 入庫<br>94.10.28 | 製図<br>オオタ | 94.10.28   | 名称<br>RAP-284FX:RAC-284FX2 | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan |  |
| 審査<br>承認       | クボタ       | 94.10.28   | 回路図: 配線図                   | 板木図番<br>3YDA68797                       |  |