

BB0039378

A



B

C


D

E


F






ワイヤレスリモコン





リモコンホルダー



据付必要寸法図



ドレンアップ図



仕様表

ユニット				室内ユニット		室外ユニット	
タイプ				一方向天井カセット			
型名				RAP-28C2		RAC-P28C2	
電源				(50/60Hz)			
電 源				単相200V			
冷房	定格	能力	kW	2.8 (0.5 ~ 3.8)			
		消費電力	W	685 (155 ~ 1,020)			
		運転電流	A	3.8			
		力率	%	90			
暖房	定格	能力	kW	4.0 (0.6 ~ 6.6)			
		消費電力	W	1,050 (130 ~ 2,315)			
		運転電流	A	5.8 (最大 15.0)			
		力率	%	90			
	低温	能力	kW	4.8			
		消費電力	W	2,050			
始 動 電 流			A	5.8			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013	5.2				
		JISC9612:2005 (区分)	5.2 (H)				
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		750	
	熱交換器フィン形状		スリット		コルゲート		
	冷 媒	種 類	フロン R410A				
		封 入 量	g	1,350			
ファン	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
	ファンモーター出力		W	25		40	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	—		—	
		強 風	m³/h	440 ・ 520		1,950 ・ 1,950	
		弱 風	m³/h	420 ・ 460		—	
		微 風	m³/h	380 ・ 410		—	
		静	m³/h	350 ・ 320		—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	d B	—		—		
	強 風	d B	51 ・ 53		55 ・ 58		
	弱 風	d B	48 ・ 50		—		
	微 風	d B	46 ・ 47		—		
	静	d B	44 ・ 44		—		
操作スイッチ 型名			ワイヤレスリモコン RAR-4G2				
電源プラグ	容 量		250V-15A				
	形 状		—		不付 (端子台直結)		
室内外接続ケーブル		芯線径 (φ)	mm	2.0			
		芯 数	芯	3			
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	30				
	最大高低差	m	15				
	冷媒追加充填量	g	25m 超分 20g/m				
ドレン接続口外径 (φ)		mm	20 (VP20)		16		
外装色 (近似マンセルNo.)			—		ナチュラルグレー (1,0Y8.5/0.5)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	185×998×378		600×792 (+85) ×299 (+55)		
荷造寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	310×1,200×450		640×920×390		
質量 (製品・荷造)		kg	14.0 ・ 19.0		41.0 ・ 43.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内DB: 27℃・WB: 19℃、室外DB: 35℃・WB: 24℃) で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内DB: 20℃・WB: 15℃、室外DB: 7℃・WB: 6℃) で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内DB: 20℃・WB: 15℃、室外DB: 2℃・WB: 1℃) で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温度サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0039378	REGD. 2013 0607
DWN.	S.Iijima	2013-06-03	⊕	NTS	RAP-28C2:RAC-P28C2 構造・寸法図		
CHKD.	S.Takeuchi	2013-06-05			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		
APPD.	T.Watanabe	2013-06-07					

CAD

005

A

B



F

1



- | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|---|-------|-----------------------------|
| SIGNATURE | | DATE | PROJECTION | SCALE | TITLE |
| DWN. | S. Iijima | 2013-06-03 |  | NTS | RAP-28C2: RAC-P28C2 回路面・配線図 |
| CHKD. | S. Takeuchi | 2013-06-05 | Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan | | TOCHIGI DWG. No. |
| APPD. | T. Watanabe | 2013-06-07 | | | 3YDA BB0039380 |