






3YAA7781



室内機



室 外 機



- 注記
1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
 2. 配管は長さ2.5 m以内です。
 3. 室内・室外機の配管落差は1.0 m以内です。
 4. 接続ケーブルは、 $\phi 1.6 \times 2$ または $\phi 2.0 \times 2$ の単線Fケーブルを使用します。



仕様表

項 目			形 式		室 内 機		室 外 機	
					RAP-28KX		RAC-P28KX2	
電 源 (50/60Hz)			単相200V					
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		800		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁		
	冷 媒	種 類		フロン22				
		封 入 量 (g)		1200 8				
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形				
	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア				
(外径φmm)		パイプ径 細 径	φ6.35					
		太 径	φ9.52					
配 管 セ ッ ト			P-24VK2, P-28VK2					
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)			20		20		
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン			
		風 量 (m³/h)	強 風	410・510		1,300・1,400		
			風 弱	370・450		—		
			風 微	320・400		—		
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	4.1					
		暖 房	ヒータ ON	—				
			ヒータ OFF	5.9				
	消 費 電 力 (W)	冷 房	815 (200 ~ 950)					
		暖 房	ヒータ ON	—				
			ヒータ OFF	1,170 (145 ~ 1,970)				
	力 率 (%)	冷 房	99					
		暖 房	ヒータ ON	—				
			ヒータ OFF	99				
	性	始 動 電 流 (A)		冷 房	4.1			
		暖 房	5.9					
接 続 ケ ー ブ ル の 芯 数			2 芯					
分岐回路の種類 (A)			15A					
冷 房 特 性	電 源 プ ラ グ 形 状			—		室外端子台直結		
	冷 房 能 力 (kW)			2.8 (0.9~3.2)				
	除 湿 能 力 (l/h)			1.6				
	冷 房 の め や す			8~12畳 (13~19m²)				
	暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)		ヒータON	—			
ヒータOFF				4.2 (0.9~6.3)				
		低 温	4.6					
電 気 ヒ ー タ ー (W)			—					
機 能	暖 房 の め や す			9~12畳 (15~19m²)				
	据 付 方 式			天井埋め込みカセット		—		
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1Y4				
	表 示 ラ ン プ			運転/タイマー/ホットキープ				
風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風					
キャビネット色			—		ライトベージュ			
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		180		570			
	幅		965		710+95			
	奥 行		370		280+51			
製 品 質 量 (kg)			13		32			
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		35・38		40・42			
	弱 風		32・35		—			
	微 風		29・32		—			
ドレン接続口 (外径φmm)			VP20接続		16			
付 属 品			据付部品一式					

● 本仕様は予告なく変更することがあります。


	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫 	製図 カタギリ	99.04.30	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 3YAA77781
審査 カタギリ	99.04.30	RAP-28KX:RAC-P28KX2				
承認 オソト	99.04.30	構造:寸法図				

3YDA77782


回路図

ブレーカー容量 15 A


電源単相200V 50/60Hz
(必ず専用ブレーカーに接続)



配線図 RAP-28KX



配線図 R A C - P 2 8 K X 2



	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫 99. 5. 24	製図 カタギリ 審査 カタギリ 承認 オソド	99.04.29 99.04.29 99.04.29	名称 RAP-28KX: RAC-P28KX2 回路図: 配線図	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	77782	栃木図番 3YDA77782