

3YAAA6270

据付必要寸法図

室内機

ドレンアップ図

150以下

VP20塩ビ管

182以下

1190 (化粧パネル寸法)

1145 (天井開口部)

22.5

1007 (吊りボルトピッチ)

99

965 (本体寸法)

120

370 (本体寸法)

390 (天井開口部)

460 (化粧パネル寸法)

28

78

ドレン配管接続口

VP20接続可能

化粧パネルRAP-CPN (別売部品)

天井

190以上

81

180

30

(化粧パネル寸法) (本体寸法)

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

241

40

90

158

75

吹出

吸込

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

2. 配管は長さ25m以内です。

3. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。

4. 接続ケーブルはφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機

端子台

茶赤

接続ケーブル

DC35V

茶赤

端子台

室外機

電源配線

単相200V 50/60Hz

仕様表

項目		形式	室内機	室外機	
冷凍装置	電源	(50/60Hz)	-	単相200V 50/60Hz	
	圧縮機出力	(W)	-	800	
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート	
	冷媒制御装置		電動膨張弁		
	冷媒切換装置		四方弁		
	冷媒種類		R410A		
	封入量	(g)	1200		
	過負荷保護装置		自動復帰形		
	配管	配管接続方式		フレア	
		パイプ径	細径	φ6.35	
(外径φmm)		太径	φ9.52		
配管セット		HP-2340F, HP-2370F			
送風装置	ファンモータ出力	(W)	20	20	
	ファン	種類	貫流ファン	プロペラファン	
電気特性	運転電流	冷房	3.8		
		暖房	ヒータ ON	-	
			ヒータ OFF	4.8	
	消費電力	冷房	745 (180~900)		
		暖房	ヒータ ON	-	
			ヒータ OFF	960 (145~1,990)	
	効率	冷房	99		
		暖房	ヒータ ON	-	
			ヒータ OFF	99	
	始動電流	冷房	3.8		
暖房		4.8			
接続ケーブルの本数		2			
分岐回路の種類		15A			
冷房特性	冷房能力	(kW)	2.8 (0.9~3.2)		
	除湿能力	(l/h)	1.6		
	冷房のめやす		8~12畳 (13~19m ²)		
暖房特性	暖房能力	(kW)	ヒータ ON	-	
		ヒータ OFF	4.0 (0.9~6.6)		
		低温	4.8		
電気ヒーター	(W)	-			
	暖房のめやす		9~11畳 (15~18m ²)		
機能	据付方式		天井埋め込み	-	
	主操作スイッチ		ワイヤレスリモコン, プッシュボタン RAR-2L2		
	表示ランプ		運転, タイマー, ホットキープ		
	風速切換		自動, 強, 弱, 微, 静		
キャビネット (色, マンセルNo)			-	Tベージュ (5Y7/2)	
外形寸法 (mm)	高さ		180	600	
	幅		965	792+95	
	奥行		370	299+46	
製品質量 (kg)	強風		13	42	
	弱風		38.41	43.45	
	微風		36.38	-	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	微風		34.35	-	
ドレン接続口 (外径φmm)			φ20 (VP20)	φ16	
付属品			据付部品一式		

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

K. Kunita

2004-06-25

NTS

RAP-28TX:RAC-P28TX2

構造:寸法図

審査

M. Watanabe

2004-06-25

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

承認

S. Abe

2004-06-25

入力

REGD

2004-07-02

3YAAA6270

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006]



