






室内機




室 外 機



仕様表


項 目		形 式	室 内 機	室 外 機
電 源 (50/60Hz)			RAP-32KX	RAC-P32KX2
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		単相200V	
	熱交換器フィン形状		－	800
	冷媒制御装置		スリット	コルゲート
	冷媒切換装置		－	電動膨張弁 四方弁
	冷媒種類		フロン22	
	封入量 (g)		1200 g	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
送風装置	配管接続方式		フレア	
	配管	パイプ径	細 径	φ6.35
		(外径φmm)	太 径	φ9.52
		配管セ ッ ト		P-24VK2, P-28VK2
電気特性	ファンモータ出力 (W)		20	20
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン	プロペラファン
		風 量	430 ・ 510	1,500・1,650
		(m³/h)	390 ・ 450	－
			350 ・ 400	－
	運 転 電 流 (A)	冷 房	4.8	
		暖 房	－	
暖房特性	消費電力 (W)	冷 房	7.5	
		暖 房	950 (200 ～ 1,220)	
	力 率 (%)	冷 房	－	
		暖 房	1,485 (145 ～ 2,160)	
	始 動 電 流 (A)	冷 房	99	
		暖 房	－	
	接続ケーブルの芯数		99	
	分岐回路の種類 (A)		4.8	
	電源プラグ形状		7.5	
	冷房特性	冷 房 能 力 (kW)		2 芯
除 湿 能 力 (ℓ/h)		15A		
冷 房 の め や す		－		
電 源 プ ラ グ 形 状		室外端子台直結		
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータON	3.2 (0.9～3.8)	
		ヒータOFF	1.8	
		低 温	9～13畳 (15～22m²)	
	電気ヒーター (W)		4.8 (0.9～6.6)	
機能	暖房のめやす		4.8	
	据 付 方 式		－	
	主 操 作 ス イ ッ チ		11～13畳 (17～22m²)	
	表 示 ラ ン プ		天井埋め込みカセット	
風 速 切 換		－		
キャビネット色		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1Y4		
外形寸法 (mm)	高 さ		運転/タイマー/ホットキープ	
	幅		自動, 強風, 弱風, 微風	
	奥 行		－	
製 品 質 量 (kg)		ライトベージュ		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		180	
	弱 風		570	
	微 風		710+95	
ドレン接続口 (外径φmm)		280+51		
付 属 品		37 ・ 38		
		34 ・ 35		
		31 ・ 32		
		43 ・ 46		
		－		
		－		
		16		
		据付部品一式		

- 注記
1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
 2. 配管は長さ2.5 m以内です。
 3. 室内・室外機の配管落差は1.0 m以内です。
 4. 接続ケーブルは、 $\phi 1.6 \times 2$ または $\phi 2.0 \times 2$ の単線Fケーブルを使用します。



- 本仕様は予告なく変更することがあります。

	備考			投影法	尺度	
					NTS	
入庫 99.5.24 	製図	カタギリ	99.04.30	名称		桁木図番
	審査	カタギリ	99.04.30	RAP-32KX:RAC-P32KX2	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	3YAA77779
	承認	オソト	99.04.30	構造:寸法図		



配線図 RAC-P32KX2

配線図 RAP-32KX

室内機

			備考		投影法 		尺度 NTS			
入庫 99. 5. 24 庫		製図		カタギリ	99.04.29	名称		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
		審査		カタギリ	99.04.29	RAP-32KX:RAC-P32KX2				
		承認		オソド	99.04.29	回路図:配線図				
								板木図番		3YDA77780