



3YAA6258




ドレンアップ



据付必要寸法図




ワイヤレスリモコン



| 注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
2. 配管は長さ25m以内です。
3. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
4. 接続ケーブルはφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。








仕様表

項 目			形 式		室 内 機	室 外 機	
					RAP-36DTX	RAC-P36DTX2	
電 源 (50/60Hz)					—	単相200V 50/60Hz	
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)				—	1000	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状				スリット	コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置				電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置				四方弁		
	冷 媒	種 類			R410A		
		封 入 量 (g)			1400		
	過 負 荷 保 護 装 置				自動復帰形		
	配 管	配 管 接 続 方 式				フレア	
(外径φmm)		パイプ径	細 径			φ6.35	
		太 径			φ9.52		
配 管 セ ッ ト				HP-2340F, HP-2370F			
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)				20+20	40	
	ファン	種 類			貫流ファン	プロペラファン	
		風 量 (冷房・暖房) (m ³ /h)	強 風			600・750	1,520・1,500
			弱 風			520・590	—
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房			4.2		
		暖 房	ヒータ ON			—	
			ヒータ OFF			5.7	
	消 費 電 力 (W)	冷 房			835 (165~1,080)		
		暖 房	ヒータ ON			—	
			ヒータ OFF			1,125 (145~1,790)	
	力 率 (%)	冷 房			99		
		暖 房	ヒータ ON			—	
			ヒータ OFF			99	
	性	始 動 電 流 (A)	冷 房			4.2	
暖 房					5.7		
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数				2			
分 岐 回 路 の 種 類				15A			
コ ン セ ン ト 形 状					—	室外端子台直接	
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)				3.6 (0.9~4.0)		
	除 湿 能 力 (l/h)				1.9		
	冷 房 の め や す				10~15畳 (16~25m ²)		
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON			—		
		ヒータ OFF			4.8 (0.9~7.0)		
		低 温			5.1		
	電 気 ヒ ー タ ー (W)				—		
暖 房 の め や す				11~13畳 (17~22m ²)			
機 能	据 付 方 式				天井埋め込みカセット	—	
	主 操 作 ス イ ッ チ				ワイヤレスリモコン, プッシュボタン RAR-2N2		
	表 示 ラ ン プ				運転, 除湿, タイマー		
風 速 切 換				自動, 強, 弱, 微, 静			
キャビネット (色, マンセルNo)					—	Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ			190	600		
	幅			840	792+95		
	奥 行			480	299+46		
製 品 質 量 (kg)					16	42	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風			36・40	44・46		
	弱 風			34・36	—		
	微 風			32・34	—		
ドレン接続口 (外径φmm)					φ20 (VP20)	φ16	
付 属 品					据付部品一式		

- 本仕様は予告なく変更することがあります。


署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 K. Kunita	2004-07-02		NTS	RAP-36DTX: RAC-P36DTX2 構造: 寸法図
審査 K. Odate	2004-07-02	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 3.YAAA6258 入庫 REGD 2004-07 06
M. Watanabe	2004-07-02			
承認 S. Abe	2004-07-03			

3YAA6259



注記

1. 本体の左、右、前、後に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称	入庫 REGD 2004-07 06	
製図	K. Kunita 2004-07-05		NTS	RAP-36DTX:RAC-P36DTX2構造:寸法図		
審査	K. Odate 2004-07-05			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番
承認	S. Abe 2004-07-05					3.YAAA6259

