







3YAAA1274


室内機



室 外 機



1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
2. 配管は長さ2.5m以内です。
3. 室内・室外機の配管落差は1.0m以内です。
4. 接続ケーブルはφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



仕様表

項 目			形 式	室 内 機	室 外 機	
				RAP-40DNX	RAC-P40DNX	
電 源			(50/60Hz)	—	単相200V 50/60Hz	
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力		(W)	—	1000	
	熱 交 換 器		フィン形状	スリット	コルゲート	
	冷 媒		制 御 装 置	電動膨張弁		
	冷 媒		切 換 装 置	四方弁		
	冷 媒	種 類	R410A			
		封 入 量	(g)	1400		
	過 負 荷		保 護 装 置	自動復帰形		
	配 管		配 管 接 続 方 式	フレア		
パイプ径 細 径 (外径φmm)			φ6.35			
			太 径	φ9.52		
		配 管 セ ッ ト	P-24VR, P-28VR			
送 風 装 置	フ ァ ン		モ ー タ 出 力	(W)	20×2	20
		種 類	貫流ファン		プロペラファン	
			風 量 (冷房・暖房) (m³/h)	強 風	640・780	1,620・1,680
			弱 風	550・610	—	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	種 類	5.5		
			暖 房	ヒータ ON	—	
				ヒータ OFF	9.5	
	消 費 電 力 (W)	冷 房	種 類	1,090 (165~1,300)		
			暖 房	ヒータ ON	—	
				ヒータ OFF	1,880 (145~2,170)	
	力 率 (%)	冷 房	種 類	99		
			暖 房	ヒータ ON	—	
				ヒータ OFF	99	
	始 動 電 流 (A)	冷 房	種 類	5.5		
暖 房			ヒータ ON	9.5		
			ヒータ OFF	—		
接 続 ケーブルの本数	2					
	分 岐 回 路 の 種 類		15A			
コ ン セ ン ト 形 状			— 室外端子台直付			
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)		4.0 (0.9~4.6)			
	除 湿 能 力 (g/h)		2.1			
	冷 房 の め や す		11~17畳 (18~28m²)			
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	—			
		ヒータ OFF	6.0 (0.9~7.5)			
		低 温	5.4			
	電 気 ヒータ (W)		—			
機 能	暖 房 の め や す		13~17畳 (22~27m²)			
	据 付 方 式		天井埋め込みカセット —			
	主 操 作 ス イ ッ チ		ワイヤレスリモコン, プッシュボタン RAR-2N2			
	表 示 ラ ン プ		運転, 除湿, タイマー 自動, 強, 弱, 微, 静			
キャビネット (色, マンセルNo)			— Tベージュ (5Y7/2)			
外 形 寸 法 (mm)		高 さ	190 600			
		幅	840 792+95			
		奥 行	480 299+46			
製 品 質 量 (kg)		16 42				
騒 音 (dB) (冷房・暖房)		強 風	38.41 47.50			
		弱 風	35.37 —			
		微 風	33.35 —			
ドレン接続口 (外径φmm)		φ20 (VP20) φ16				
付 属 品			据付部品一式			

- 本仕様は予告なく変更することがあります.

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 カタギリ	2001.06.20		NTS	RAP-40DNX:RAC-P40DNX2 構造:寸法図
審査 カタギリ	2001.06.20	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		板木図番
承認 オカムラ	2001.06.20			再入庫
				3YAAA1274

