

1269VAVVY3

室内機

150以下

VP20塩ビ管

185以下

1050(化粧パネル寸法)

1010(天井開口部)

930(吊りボルトピッチ)

840(本体寸法)

110

細径配管接続用φ6.35

太径配管接続用φ9.52

ドレン配管接続口

VP20接続可能

410(吊りボルトピッチ)

480(本体寸法)

510(天井開口部)

550(化粧パネル寸法)

4

71

200以上

80

天井面

化粧パネルRAP-5CPJ(別売部品)

30(化粧パネル寸法)(本体寸法)

190

360

70

217

20

155

104

吹出

吸込

吹出

ドレン配管接続口

据付必要寸法図

150以上

150以上

1500以上

1500以上

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

仕様表

項目		形式		室内機	室外機
電源		(50/60Hz)		RAP-40DTX	RAC-P40DTX2
冷凍装置	圧縮機出力(W)	-		-	1000
	熱交換器フィン形状	スリット		-	コルゲート
	冷媒制御装置	電動膨張弁		-	コルゲート
	冷媒切換装置	四方弁		-	コルゲート
	冷媒種類	R410A		-	コルゲート
	封入量(g)	1400		-	コルゲート
過負荷保護装置	自動復帰形		自動復帰形		
	配管接続方式	フレア		フレア	
	パイプ径(外径φmm)	細径φ6.35	太径φ9.52	HP-2340F, HP-2370F	
送風装置	ファンモータ出力(W)	20+20		40	40
	ファン種類	貫流ファン		プロペラファン	
電気特性	運転電流(A)	冷房	5.0	5.0	5.0
	消費電力(W)	冷房	995(165~1,200)	995(165~1,200)	995(165~1,200)
		暖房	1,640(145~1,980)	1,640(145~1,980)	1,640(145~1,980)
	力率(%)	冷房	99	99	99
暖房		99	99	99	
始動電流(A)	冷房	5.0	5.0	5.0	
	暖房	8.3	8.3	8.3	
接続ケーブルの本数	冷房	2	2	2	
	暖房	15A	15A	15A	
冷房特性	冷房能力(kW)	4.0(0.9~4.6)		4.0(0.9~4.6)	4.0(0.9~4.6)
	除湿能力(l/h)	2.1		2.1	2.1
	冷房のめやす	11~17畳(18~28m ²)		11~17畳(18~28m ²)	11~17畳(18~28m ²)
暖房特性	暖房能力(kW)	ヒータ ON	-	-	-
	ヒータ OFF	6.0(0.9~7.5)	6.0(0.9~7.5)	6.0(0.9~7.5)	6.0(0.9~7.5)
	低温	5.4	5.4	5.4	5.4
電気ヒーター(W)	暖房のめやす	13~17畳(22~27m ²)		13~17畳(22~27m ²)	13~17畳(22~27m ²)
	据付方式	天井埋め込みカセット		-	-
主操作スイッチ	ワイヤレスリモコン, プッシュボタン		RAR-2N2		RAR-2N2
	表示ランプ	運転, 除湿, タイマー		-	-
風速切換	自動, 強, 弱, 微, 静		自動, 強, 弱, 微, 静		自動, 強, 弱, 微, 静
	キャビネット(色, マンセルNo)	-		Tベージュ(5Y7/2)	Tベージュ(5Y7/2)
外形寸法(mm)	高さ	190		600	600
	幅	840		792+95	792+95
	奥行	480		299+46	299+46
製品質量(kg)	強風	16		42	42
	弱風	38.41		47.50	47.50
騒音(dB)(冷房・暖房)	微風	35.37		-	-
	静	33.35		-	-
ドレン接続口(外径φmm)	φ20(VP20)		φ20(VP20)	φ16	φ16
付属品	据付部品一式		据付部品一式		据付部品一式

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

2. 配管は長さ2.5m以内です。

3. 室内・室外機の配管落差は1.0m以内です。

4. 接続ケーブルはφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機

端子台

茶赤

接続ケーブル

DC35V

茶赤

端子台

室外機

端子台

R

S

電源配線

単相200V 50/60Hz

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

K. Kunita

2004-06-30

NTS

RAP-40DTX:RAC-P40DTX2 構造:寸法図

審査

K. Odate

2004-07-02

M. Watanabe

2004-07-02

S. Abe

2004-07-03

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

栃木図番

3.YAAA6261

入庫

REGD

2004-07-06

GAD

0

4


5


100

6

7

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006





署名	年月日	投影法	尺度	名称	RAP-40DTX:RAC-P40DTX2
製図 K. Kunita	2004-06-26	NTS		回路図	西己線
審査 T. Sugai	2004-07-01	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			
承認 T. Nagata	2004-07-01				
				板木図番	3YDAA6263
				入庫	REGD 2004-07-06