

3YAA77776

室内機

1190 (化粧パネル寸法)

1145 (天井開口部)

1007 (吊りボルトピッチ)

965 (本体寸法)

22.5

22.5

39

99

60

120

細径配管接続用  $\phi 6.35$

太径配管接続用  $\phi 12.7$

310 (吊りボルトピッチ)

370 (本体寸法)

390 (天井開口部)

460 (化粧パネル寸法)

化粧パネルRAP-4CPF (別売部品)

天井

30 (化粧パネル寸法)

180 (本体寸法)

81

190以上

ワイヤレスリモコン

147

56

15

据付必要寸法

1500以上

150以上

150以上

VP20塩ビ管

150以下

182以下

ドレンアップ図

241

40

90

75

158

吹出

吸込

室外機

805

710

69

331

22.5

64

6.5

280

64

558

570

199

89

160.5

10

12

310

331

14

105

500

32

12

35

55

トツテ

空気吸込口

空気吐出口

アンカーボルト用穴 (2- $\phi 12$ )

アンカーボルト用切欠穴 (2- $\phi 8.0$ ボルト用)

固定用穴

ドレン用穴 ( $\phi 20$  250)

サービススペース

200以上

50以上

200以上

100以上

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

2. 配管は長さ2.5m以内です。

3. 室内・室外機の配管落差は1.0m以内です。

4. 接続ケーブルは、 $\phi 1.6 \times 2$ または $\phi 2.0 \times 2$ の単線Fケーブルを使用します。

室内機

端子台

茶赤

接続ケーブル DC35V

室外機

端子台

茶赤

電源配線 単相200V 50/60Hz

仕様表

| 項目              | 形式                     | 室内機                           | 室外機                 |
|-----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 電源              | (50/60Hz)              | RAP-40KX                      | RAC-P40KX2          |
| 電圧              |                        | 単相200V                        |                     |
| 冷媒              | 圧縮機出力 (W)              | —                             | 800                 |
| 凍               | 熱交換器フィン形状              | スリット                          | コルゲート               |
| 装               | 冷媒制御装置                 | —                             | 電動膨張弁               |
| 置               | 冷媒切換装置                 | —                             | 四方弁                 |
| 配管              | 冷媒種類                   | フロン22                         |                     |
|                 | 封入量 (g)                | 1200 8                        |                     |
| 送風装置            | 過負荷保護装置                | 自動復帰形                         |                     |
|                 | 配管接続方式                 | フレア                           |                     |
|                 | パイプ径 細径 (外径 $\phi$ mm) | $\phi 6.35$                   |                     |
|                 | 太径                     | $\phi 12.7$                   |                     |
|                 | 配管セット                  | P-45VK2, P-410VK2             |                     |
| ファン             | ファンモータ出力 (W)           | 20                            | 20                  |
| 風量              | 種類                     | 貫流ファン                         | プロペラファン             |
| (冷房・暖房)         | 風量 (m <sup>3</sup> /h) | 500・620                       | 1,720・1,930         |
|                 | 強風                     | 440・530                       | —                   |
|                 | 弱風                     | 390・430                       | —                   |
| 電               | 運転冷房                   | 6.9                           |                     |
| 流               | 暖房                     | ヒータ ON                        | —                   |
| (A)             |                        | ヒータ OFF                       | 9.7                 |
| 消費電力 (W)        | 冷房                     | 1,370 (200 ~ 1,550)           |                     |
|                 | 暖房                     | ヒータ ON                        | —                   |
|                 |                        | ヒータ OFF                       | 1,930 (145 ~ 2,340) |
| 力率 (%)          | 冷房                     | 99                            |                     |
|                 | 暖房                     | ヒータ ON                        | —                   |
|                 |                        | ヒータ OFF                       | 99                  |
| 始動電流 (A)        | 冷房                     | 6.9                           |                     |
|                 | 暖房                     | 9.7                           |                     |
| 接続ケーブルの芯数       | 2 芯                    |                               |                     |
| 分岐回路の種類 (A)     | 15 A                   |                               |                     |
| 電源プラグ形状         | —                      | 室外端子台直結                       |                     |
| 冷房特性            | 冷房能力 (kW)              | 4.0 (0.9~4.5)                 |                     |
|                 | 除湿能力 (l/h)             | 2.1                           |                     |
|                 | 冷房のめやす                 | 11~17畳 (18~28m <sup>2</sup> ) |                     |
| 暖房特性            | 暖房能力 (kW)              | ヒータ ON                        | —                   |
|                 |                        | ヒータ OFF                       | 5.6 (0.9~7.2)       |
|                 | 電気ヒーター (W)             | 低温                            | 5.2                 |
|                 | 暖房のめやす                 | 12~15畳 (20~25m <sup>2</sup> ) |                     |
| 機能              | 据付方式                   | 天井埋め込みカセット                    | —                   |
|                 | 主操作スイッチ                | プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1Y4       |                     |
|                 | 表示ランプ                  | 運転/タイマー/ホットキープ                |                     |
|                 | 風速切換                   | 自動, 強風, 弱風, 微風                |                     |
| キャビネット色         | —                      | ライトベージュ                       |                     |
| 外形寸法 (mm)       | 高さ                     | 180                           | 570                 |
|                 | 幅                      | 965                           | 710+95              |
|                 | 奥行                     | 370                           | 280+51              |
| 製品質量 (kg)       | —                      | 13                            | 32                  |
| 騒音 (dB) (冷房・暖房) | 強風                     | 41・42                         | 47・48               |
|                 | 弱風                     | 38・39                         | —                   |
|                 | 微風                     | 34・34                         | —                   |
| ドレン接続口 付        | (外径 $\phi$ mm)         | VP20接続                        | 16                  |
| 付属品             | 据付部品一式                 |                               |                     |

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

3YAA77776

Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan

3YAA77776

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

