


据付必要寸法

仕様表

A


A



ワイヤレスリモコン

注記


1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
2. 配管は長さ25m以内です。
3. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
4. 接続ケーブルはφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



● 本仕様は予告なく変更することがあります.

D

D



室外機サードスペース

F

F

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	カタギリ	2002.06.04	NTS	RAP-40NX:RAC-P40NX2 構造:寸法図
審査	ワナベ	2002.06.04		桁木図番
				再入庫
承認	オカムラ	2002.06.04	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	3YAAA2579
				入庫 2002-06 07

