

3YAAA6276

据付必要寸法図

室内機

ドレンアップ図

150以下

VP20塩ビ管

182以下

150

以上

150

以上

150

以上

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

241

40

90

158

7.5

化粧パネルRAP-CPN (別売部品)

天井

30

180

190以上

81

28

78

370 (本体寸法)

390 (天井開口部)

460 (化粧パネル寸法)

1190 (化粧パネル寸法)

1145 (天井開口部)

1007 (吊りボルトピッチ)

99

965 (本体寸法)

120

22.5

39

60

40

310 (吊りボルトピッチ)

40

細径配管接続用 φ6.35

太径配管接続用 φ9.52

ドレン配管接続口

VP20接続可能

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

2. 配管は長さ2.5m以内です。

3. 室内・室外機の配管落差は1.0m以内です。

4. 接続ケーブルはφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機

端子台

茶赤

接続ケーブル

DC35V

茶赤

端子台

室外機

電源配線

単相200V 50/60Hz

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAP-40TX	RAC-P40TX2
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—	1000
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		電動膨張弁	
	冷媒切換装置		四方弁	
	冷媒種類		R410A	
	封入量 (g)		1300	
過負荷保護装置	自動復帰形			
	配管	配管接続方式	フレア	
		パイプ径 (外径φmm)	細径	φ6.35
太径		φ9.52		
配管セット	HP-2340F, HP-2370F			
送風装置	ファンモータ出力 (W)		20	40
	ファン	種類	貫流ファン	プロペラファン
風量 (冷房・暖房) (m ³ /h)		強風	500・620	1,680・1,680
弱風		460・540	—	
電気特性	運転電流 (A)	冷房	6.6	
		暖房	ヒータ ON	—
	ヒータ OFF	8.2		
	消費電力 (W)	冷房	1,310 (180~1,400)	
		暖房	ヒータ ON	—
	ヒータ OFF	1,630 (145~2,215)		
力率 (%)	冷房	99		
	暖房	ヒータ ON	—	
ヒータ OFF	99			
始動電流 (A)	冷房	6.6		
	暖房	8.2		
接続ケーブルの本数	2			
	分岐回路の種類	15A		
冷房特性	冷房能力 (kW)	4.0 (0.9~4.5)		
	除湿能力 (ℓ/h)	2.1		
	冷房のめやす	11~17畳 (18~28m ²)		
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—	
	ヒータ OFF	5.6 (0.9~7.3)		
	低温	5.3		
電気ヒーター (W)	—			
	暖房のめやす	12~15畳 (20~25m ²)		
機能	据付方式	天井埋め込み	—	
	主操作スイッチ	ワイヤレスリモコン, プッシュボタン RAR-2L2		
	表示ランプ	運転, タイマー, ホットキープ		
風速切換	自動, 強, 弱, 微, 静			
	キャビネット (色, マンセルNo)	—	Tベージュ (5Y7/2)	
外形寸法 (mm)	高さ	180	600	
	幅	965	792+95	
	奥行	370	299+46	
製品質量 (kg)	13	42		
	騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	43・45	48・50
弱風		39・40	—	
微風		35・36	—	
ドレン接続口 (外径φmm)	φ20 (VP20)	φ16		
付属品	据付部品一式			

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

K. Kunita

2004-06-25

NTS

RAP-40TX: RAC-P40TX2

構造: 寸法図

審査

S. Abe

2004-06-29

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

栃木図番

3YAAA6276

入庫 REGD

2004-07 02

承認

S. Abe

2004-06-29

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006]



