










室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。


- 2面以上開放できるところに据え付けてください。

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	T. Matsumoto	2009-10-26		NTS	RAP-40Z2: RAC-P40Z2 構造・寸法図	
CHKD.	S. Iijima	2009-10-26		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	T. Watanabe	2009-10-26			3YAA BB0020213	
					REGD. REGD 2009 1026	

BBB0020214



回 路 义

室外機




配線図 R A C - P 4 0 Z 2

配線図 R A P - 4 0 Z 2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN 6に別売の ※¹ H A接続コードを
差込んで ※² 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN 7に別売の ※³ R A Cアダプター
の端子を差込んでください。
- ・カードキーに接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕CN 6に別売の ※⁴ カードキー接続コードを
差込んでカードキーと接続してください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔RAP-50SZ2101〕（サービスパーツ）
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
 ※4 カードキー接続コード：部品番号〔RAP-50SZ2100〕（サービスパーツ）

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	T. Matsumoto	2009-10-26		NTS	RAP-40Z2: RAC-P40Z2 回路図・配線図		
CHKD.	S. Iijima	2009-10-26		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	T. Watanabe	2009-10-26				3YDA BB0020214	

3YDA BB0020214

REGD.
REGD
2009
1026