

12345678

099770088

据付必要寸法図

室内機

525525

505505

465465

本体中心天井開口中心

5050500(本体寸法)510(天井開口部)550(パネル寸法)

410(吊りボルトピッチ)205

5050

4040

424399

848(本体寸法)930(吊りボルトピッチ)1010(天井開口部)1050(パネル寸法)

化粧パネルRAP-DPZ(別売部品)

8019530

150以上150以上

1500以上1500以上

200以上

150以下

185以下

VP20塩ビ管

36570222

太径冷媒配管φ9.52細径冷媒配管φ6.35

吹出吸込吹出

104124155

ワイヤレスリモコン

室内機

端子台

123

黒白赤

接続ケーブル

室外機

端子台

123

黒白赤

RS

電源配線

単相200V 50/60Hz

1666028

SIGNATURE

DATE

PROJECTION

SCALE

TITLE

DWN. S. Iijima

2010-05-19

CHKD. R. Sekine

2010-05-19

APPD. T. Watanabe

2010-05-20

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

TOCHIGI DWG. No.

3YAA BB0022650

REGD. REGD 2010 0520

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
			RAP-50DZ2	RAC-P50DZ2
電源		(50/60Hz)	単相200V	
冷凍装置	圧縮機出力(W)		—	1,000
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン R410A	
	冷媒封入量(g)		1,500	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
配管	配管接続方式		フレア	
	パイプ径(外径φmm)	細径太径	6.359.52	
送風装置	ファンモータ出力(W)		25+25	40
	種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量(m³/h)	強風弱風微風静	690・810620・750480・520450・450	2,120・1,820—1,820・1,580
電気特性	運転電流(A)	冷房暖房	8.59.9(最大15.0)	
	消費電力(W)	冷房暖房	1,6001,880(150~2,825)	
	力率(%)	冷房暖房	9495	
	始動電流(A)	冷房暖房	8.59.9	
	接続ケーブルの本数		3	
	電源プラグ	容量(V-A)形状	250V-15A—	室外端子台直付
	冷房特性	冷房能力(kW)		5.0(0.8~5.2)
除湿能力(l/h)			2.8	
冷房のめやす			14~21畳(23~34m²)	
暖房特性	暖房能力(kW)	標準低温	6.3(0.8~8.6)6.2	
	暖房のめやす		14~17畳(23~29m²)	
機能	据付方式		天吊	—
	主操作スイッチ表示ランプ風速切換		プッシュボタン(ワイヤレス)RAR-4H1運転、タイマー、みはり・クリーン自動、強風、弱風、微風、静	
色調(近似マンセルN.O.)			—	Tベージュ(5Y7/2)
外形寸法(mm)	高さ		195	600
	幅奥行		848500	792(+85)299(+55)
製品騒音(dB)(冷房・暖房)	質量(kg)		18	41
	強風		41・43	47・48
	弱風		38・40	—
	微風		34・36	—
静			30・32	39・40
ドレン接続口(外径φmm)			20(VP20)	16
付属品			据付部品一式	
電源コード長さ(m)		左/右	—/—	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。







2. 配管は長さ30m以内です。但し25m以上は、冷媒追加(20g/m)が必要です。

3. 室内・室外機の配管落差は15m以内です。

4. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

BB0022651

室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	S. Iijima	2010-05-19		NTS	RAP-50DZ2: RAC-P50DZ2 構造・寸法図	
CHKD.	R. Sekine	2010-05-19	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No.
APPD.	T. Watanabe	2010-05-20				3YAA BB0022651
						REGD. REGD 2010 0520

