

12345678

3666100993

室内機

600600580580546486

本体中心天井開口中心

5529055

5.5

14.5

378 (本体寸法)400 (天井開口部)460 (パネル寸法)

30

499469998 (本体寸法)

341032 (吊りボルトピッチ)1160 (天井開口部)1200 (パネル寸法)

118

天井化粧パネル RAP-PSZ (別売部品)

185 (本体寸法)35 (パネル寸法)

14512384

約112

吹出

235195160

ドレン配管接続口

細径冷媒配管太径冷媒配管

上下風向板

可動パネル

約100

約245

可動パネル全開位置 (フィルターお手入れ時)

室内機

接続ケーブル

室外機

端子台

電源配線

単相200V 50/60Hz

ワイヤレスリモコン

1666028

据付必要寸法図

150150300

※サービス・補修等を考慮して300mm以上確保することをお勧めします。

ドレンアップ図

300以下350以下495以下

エルボ (VP20)

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

2. 配管は長さ30m以内です。但し25m以上は、冷媒追加 (20g/m) が必要です。

3. 室内・室外機の配管落差は15m以内です。

4. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

仕様表

形式		室内機	室外機	
RAP-50SZ2		RAC-P50SZ2		
電 源 (50/60Hz)		単相200V		
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)	—	1,000	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状	スリット	コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置	—	電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置	—	四方弁	
	冷 媒 種 封 入 量 (g)	フロン R410A 1,450		
	過 負 荷 保 護 装 置	自動復帰形		
配 管	配 管 接 続 方 式	フレア		
	パイプ径 (外径φmm)	細 径 6.35	太 径 9.52	
送 風 装 置	フ ザ ン モ ー タ 出 力 (W)	25	40	
	種 類	貫流ファン	プロペラファン	
電 気 特 性	フ ザ ン (冷房・暖房)	風 量 (m ³ /h)	強 風 570 ・ 610 弱 風 450 ・ 490 微 風 380 ・ 440 静 音 320 ・ 320	2,410・2,190 — — —
	運 転 電 流 (A)	冷 房	10.0	10.0 (最大 15.0)
	消 費 電 力 (W)	冷 房	1,815 (180 ~ 1,820)	1,810 (140 ~ 2,700)
	力 率 (%)	冷 房	90	90
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数	冷 房	10.1	10.1	
	暖 房	10.1	10.1	
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	250V-15A		
冷 房 特 性	形 状	—	—	
	冷 房 能 力 (kW)	5.0 (0.9~5.2)		
	除 湿 能 力 (ℓ/h)	2.8		
暖 房 特 性	冷 房 の め や す	14~17畳 (23~34m ²)		
	暖 房 能 力 (kW)	標 準 6.3 (0.8~8.1)	低 温 5.9	
	暖 房 の め や す	14~17畳 (23~29m ²)		
機 能	据 付 方 式	天吊	—	
	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4G1		
色 調 (近似マンセルN.O.)	表 示 ラ ン プ	運転、タイマー、クリーン/みはり、ミスト		
	風 速 切 換	自動、強風、弱風、微風、静		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	185	600	
	幅	998	792 (+85)	
製 品	奥 行	378	299 (+55)	
	質 量 (kg)	15	41	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	48 ・ 47	50 ・ 49	
	弱 風	37 ・ 37	—	
	微 風	33 ・ 34	—	
	静 音	30 ・ 28	—	
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)	20 (VP20)		16	
付 属 品	天吊据付部品一式			
電 源 コー ド 長 さ (m)	左 / 右	— / —	—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。

12345678

3666100993

室内機

600600580580546486

本体中心天井開口中心

5529055

5.5

14.5

378 (本体寸法)400 (天井開口部)460 (パネル寸法)

30

499469998 (本体寸法)

341032 (吊りボルトピッチ)1160 (天井開口部)1200 (パネル寸法)

118

天井化粧パネル RAP-PSZ (別売部品)

185 (本体寸法)35 (パネル寸法)

14512384

約112

吹出

235195160

ドレン配管接続口

細径冷媒配管太径冷媒配管

上下風向板

可動パネル

約100

約245

可動パネル全開位置 (フィルターお手入れ時)

室内機

接続ケーブル

室外機

端子台

電源配線

単相200V 50/60Hz

ワイヤレスリモコン

1666028

据付必要寸法図

150150300

※サービス・補修等を考慮して300mm以上確保することをお勧めします。

ドレンアップ図

300以下350以下495以下

エルボ (VP20)

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

2. 配管は長さ30m以内です。但し25m以上は、冷媒追加 (20g/m) が必要です。

3. 室内・室外機の配管落差は15m以内です。

4. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

仕様表

形式		室内機	室外機	
RAP-50SZ2		RAC-P50SZ2		
電 源 (50/60Hz)		単相200V		
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)	—	1,000	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状	スリット	コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置	—	電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置	—	四方弁	
	冷 媒 種 封 入 量 (g)	フロン R410A 1,450		
	過 負 荷 保 護 装 置	自動復帰形		
配 管	配 管 接 続 方 式	フレア		
	パイプ径 (外径φmm)	細 径 6.35	太 径 9.52	
送 風 装 置	フ ザ ン モ ー タ 出 力 (W)	25	40	
	種 類	貫流ファン	プロペラファン	
電 気 特 性	フ ザ ン (冷房・暖房)	風 量 (m ³ /h)	強 風 570 ・ 610 弱 風 450 ・ 490 微 風 380 ・ 440 静 音 320 ・ 320	2,410・2,190 — — —
	運 転 電 流 (A)	冷 房	10.0	10.0 (最大 15.0)
	消 費 電 力 (W)	冷 房	1,815 (180 ~ 1,820)	1,810 (140 ~ 2,700)
	力 率 (%)	冷 房	90	90
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数	冷 房	10.1	10.1	
	暖 房	10.1	10.1	
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	250V-15A		
冷 房 特 性	形 状	—	—	
	冷 房 能 力 (kW)	5.0 (0.9~5.2)		
	除 湿 能 力 (ℓ/h)	2.8		
暖 房 特 性	冷 房 の め や す	14~17畳 (23~34m ²)		
	暖 房 能 力 (kW)	標 準 6.3 (0.8~8.1)	低 温 5.9	
	暖 房 の め や す	14~17畳 (23~29m ²)		
機 能	据 付 方 式	天吊	—	
	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4G1		
色 調 (近似マンセルN.O.)	表 示 ラ ン プ	運転、タイマー、クリーン/みはり、ミスト		
	風 速 切 換	自動、強風、弱風、微風、静		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	185	600	
	幅	998	792 (+85)	
製 品	奥 行	378	299 (+55)	
	質 量 (kg)	15	41	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	48 ・ 47	50 ・ 49	
	弱 風	37 ・ 37	—	
	微 風	33 ・ 34	—	
	静 音	30 ・ 28	—	
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)	20 (VP20)		16	
付 属 品	天吊据付部品一式			
電 源 コー ド 長 さ (m)	左 / 右	— / —	—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。

12345678

3666100993

室内機

600600580580546486

本体中心天井開口中心

5529055

5.5

14.5

378 (本体寸法)400 (天井開口部)460 (パネル寸法)

30

499469998 (本体寸法)

341032 (吊りボルトピッチ)1160 (天井開口部)1200 (パネル寸法)

118

天井化粧パネル RAP-PSZ (別売部品)

185 (本体寸法)35 (パネル寸法)

14512384

約112

吹出

235195160

ドレン配管接続口

細径冷媒配管太径冷媒配管

上下風向板

可動パネル

約100

約245

可動パネル全開位置 (フィルターお手入れ時)

室内機

接続ケーブル

室外機

端子台

電源配線

単相200V 50/60Hz

ワイヤレスリモコン

1666028

据付必要寸法図

150150300

※サービス・補修等を考慮して300mm以上確保することをお勧めします。

ドレンアップ図

300以下350以下495以下

エルボ (VP20)

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

2. 配管は長さ30m以内です。但し25m以上は、冷媒追加 (20g/m) が必要です。

3. 室内・室外機の配管落差は15m以内です。

4. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

仕様表

形式		室内機	室外機	
RAP-50SZ2		RAC-P50SZ2		
電 源 (50/60Hz)		単相200V		
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)	—	1,000	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状	スリット	コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置	—	電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置	—	四方弁	
	冷 媒 種 封 入 量 (g)	フロン R410A 1,450		
	過 負 荷 保 護 装 置	自動復帰形		
配 管	配 管 接 続 方 式	フレア		
	パイプ径 (外径φmm)	細 径 6.35	太 径 9.52	
送 風 装 置	フ ザ ン モ ー タ 出 力 (W)	25	40	
	種 類	貫流ファン	プロペラファン	
電 気 特 性	フ ザ ン (冷房・暖房)	風 量 (m ³ /h)	強 風 570 ・ 610 弱 風 450 ・ 490 微 風 380 ・ 440 静 音 320 ・ 320	2,410・2,190 — — —
	運 転 電 流 (A)	冷 房	10.0	10.0 (最大 15.0)
	消 費 電 力 (W)	冷 房	1,815 (180 ~ 1,820)	1,810 (140 ~ 2,700)
	力 率 (%)	冷 房	90	90
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数	冷 房	10.1	10.1	
	暖 房	10.1	10.1	
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	250V-15A		
冷 房 特 性	形 状	—	—	
	冷 房 能 力 (kW)	5.0 (0.9~5.2)		
	除 湿 能 力 (ℓ/h)	2.8		
暖 房 特 性	冷 房 の め や す	14~17畳 (23~34m ²)		
	暖 房 能 力 (kW)	標 準 6.3 (0.8~8.1)	低 温 5.9	
	暖 房 の め や す	14~17畳 (23~29m ²)		
機 能	据 付 方 式	天吊	—	
	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4G1		
色 調 (近似マンセルN.O.)	表 示 ラ ン プ	運転、タイマー、クリーン/みはり、ミスト		
	風 速 切 換	自動、強風、弱風、微風、静		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	185	600	
	幅	998	792 (+85)	
製 品	奥 行	378	299 (+55)	
	質 量 (kg)	15	41	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	48 ・ 47	50 ・ 49	
	弱 風	37 ・ 37	—	
	微 風	33 ・ 34	—	
	静 音	30 ・ 28	—	
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)	20 (VP20)		16	
付 属 品	天吊据付部品一式			
電 源 コー ド 長 さ (m)	左 / 右	— / —	—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。

12345678

3666100993

室内機

600600580580546486

本体中心天井開口中心

5529055

5.5

14.5

378 (本体寸法)400 (天井開口部)460 (パネル寸法)

30

499469998 (本体寸法)

341032 (吊りボルトピッチ)1160 (天井開口部)1200 (パネル寸法)

118

天井化粧パネル RAP-PSZ (別売部品)

185 (本体寸法)35 (パネル寸法)

14512384

約112

吹出

235195160

ドレン配管接続口

細径冷媒配管太径冷媒配管

上下風向板

可動パネル

約100

約245

可動パネル全開位置 (フィルターお手入れ時)

室内機

接続ケーブル

室外機

端子台

電源配線

単相200V 50/60Hz

ワイヤレスリモコン

1666028

据付必要寸法図

150150300

※サービス・補修等を考慮して300mm以上確保することをお勧めします。

ドレンアップ図

300以下350以下495以下

エルボ (VP20)

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

2. 配管は長さ30m以内です。但し25m以上は、冷媒追加 (20g/m) が必要です。

3. 室内・室外機の配管落差は15m以内です。

4. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

仕様表

形式		室内機	室外機	
RAP-50SZ2		RAC-P50SZ2		
電 源 (50/60Hz)		単相200V		
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)	—	1,000	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状	スリット	コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置	—	電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置	—	四方弁	
	冷 媒 種 封 入 量 (g)	フロン R410A 1,450		
	過 負 荷 保 護 装 置	自動復帰形		
配 管	配 管 接 続 方 式	フレア		
	パイプ径 (外径φmm)	細 径 6.35	太 径 9.52	
送 風 装 置	フ ザ ン モ ー タ 出 力 (W)	25	40	
	種 類	貫流ファン	プロペラファン	
電 気 特 性	フ ザ ン (冷房・暖房)	風 量 (m ³ /h)	強 風 570 ・ 610 弱 風 450 ・ 490 微 風 380 ・ 440 静 音 320 ・ 320	2,410・2,190 — — —
	運 転 電 流 (A)	冷 房	10.0	10.0 (最大 15.0)
	消 費 電 力 (W)	冷 房	1,815 (180 ~ 1,820)	1,810 (140 ~ 2,700)
	力 率 (%)	冷 房	90	90
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数	冷 房	10.1	10.1	
	暖 房	10.1	10.1	
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	250V-15A		
冷 房 特 性	形 状	—	—	
	冷 房 能 力 (kW)	5.0 (0.9~5.2)		
	除 湿 能 力 (ℓ/h)	2.8		
暖 房 特 性	冷 房 の め や す	14~17畳 (23~34m ²)		
	暖 房 能 力 (kW)	標 準 6.3 (0.8~8.1)	低 温 5.9	
	暖 房 の め や す	14~17畳 (23~29m ²)		
機 能	据 付 方 式	天吊	—	
	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4G1		
色 調 (近似マンセルN.O.)	表 示 ラ ン プ	運転、タイマー、クリーン/みはり、ミスト		
	風 速 切 換	自動、強風、弱風、微風、静		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	185	600	
	幅	998	792 (+85)	
製 品	奥 行	378	299 (+55)	
	質 量 (kg)	15	41	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	48 ・ 47	50 ・ 49	
	弱 風	37 ・ 37	—	
	微 風	33 ・ 34	—	
	静 音	30 ・ 28	—	
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)	20 (VP20)		16	
付 属 品	天吊据付部品一式			
電 源 コー ド 長 さ (m)	左 / 右	— / —	—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。

12345678

3666100993

室内機

600600580580546486

本体中心天井開口中心

5529055

5.5

14.5

378 (本体寸法)400 (天井開口部)460 (パネル寸法)

30

499469998 (本体寸法)

341032 (吊りボルトピッチ)1160 (天井開口部)1200 (パネル寸法)

118

天井化粧パネル RAP-PSZ (別売部品)

185 (本体寸法)35 (パネル寸法)

14512384

約112

吹出

235195160

ドレン配管接続口

細径冷媒配管太径冷媒配管

上下風向板

可動パネル

約100

約245

可動パネル全開位置 (フィルターお手入れ時)

室内機

接続ケーブル

室外機

端子台

電源配線

単相200V 50/60Hz

ワイヤレスリモコン

1666028

据付必要寸法図

150150300

※サービス・補修等を考慮して300mm以上確保することをお勧めします。

ドレンアップ図

300以下350以下495以下

エルボ (VP20)

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

2. 配管は長さ30m以内です。但し25m以上は、冷媒追加 (20g/m) が必要です。

3. 室内・室外機の配管落差は15m以内です。

4. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

仕様表

形式		室内機	室外機	
RAP-50SZ2		RAC-P50SZ2		
電 源 (50/60Hz)		単相200V		
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)	—	1,000	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状	スリット	コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置	—	電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置	—	四方弁	
	冷 媒 種 封 入 量 (g)	フロン R410A 1,450		
	過 負 荷 保 護 装 置	自動復帰形		
配 管	配 管 接 続 方 式	フレア		
	パイプ径 (外径φmm)	細 径 6.35	太 径 9.52	
送 風 装 置	フ ザ ン モ ー タ 出 力 (W)	25	40	
	種 類	貫流ファン	プロペラファン	
電 気 特 性	フ ザ ン (冷房・暖房)	風 量 (m ³ /h)	強 風 570 ・ 610 弱 風 450 ・ 490 微 風 380 ・ 440 静 音 320 ・ 320	2,410・2,190 — — —
	運 転 電 流 (A)	冷 房	10.0	10.0 (最大 15.0)
	消 費 電 力 (W)	冷 房	1,815 (180 ~ 1,820)	1,810 (140 ~ 2,700)
	力 率 (%)	冷 房	90	90
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数	冷 房	10.1	10.1	
	暖 房	10.1	10.1	
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	250V-15A		
冷 房 特 性	形 状	—	—	
	冷 房 能 力 (kW)	5.0 (0.9~5.2)		
	除 湿 能 力 (ℓ/h)	2.8		
暖 房 特 性	冷 房 の め や す	14~17畳 (23~34m ²)		
	暖 房 能 力 (kW)	標 準 6.3 (0.8~8.1)	低 温 5.9	
	暖 房 の め や す	14~17畳 (23~29m ²)		
機 能	据 付 方 式	天吊	—	
	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4G1		
色 調 (近似マンセルN.O.)	表 示 ラ ン プ	運転、タイマー、クリーン/みはり、ミスト		
	風 速 切 換	自動、強風、弱風、微風、静		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	185	600	
	幅	998	792 (+85)	
製 品	奥 行	378	299 (+55)	
	質 量 (kg)	15	41	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	48 ・ 47	50 ・ 49	
	弱 風	37 ・ 37	—	
	微 風	33 ・ 34	—	
	静 音	30 ・ 28	—	
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)	20 (VP20)		16	
付 属 品	天吊据付部品一式			
電 源 コー ド 長 さ (m)	左 / 右	— / —	—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。

12345678

3666100993

室内機

600600580580546486

本体中心天井開口中心

5529055

5.5

14.5

378 (本体寸法)400 (天井開口部)460 (パネル寸法)

30

499469998 (本体寸法)

341032 (吊りボルトピッチ)1160 (天井開口部)1200 (パネル寸法)

118

天井化粧パネル RAP-PSZ (別売部品)

185 (本体寸法)35 (パネル寸法)

14512384

約112

<



