

3YAAA6279

据付必要寸法図

室内機

ドレンアップ図

据付必要寸法図

ワイヤレスリモコン

室内機

室外機

電源配線

仕様表

項目		形式		室内機	室外機
電源		(50/60Hz)		RAP-50TX	RAC-P50TX2
冷凍装置	圧縮機出力	(W)		—	1000
	熱交換器フィン形状			スリット	コルゲート
	冷媒制御装置			電動膨張弁	
	冷媒切換装置			四方弁	
	冷媒種類			R410A	
	封入量	(g)		1300	
過負荷保護装置			自動復帰形		
	配管	配管接続方式	フレア		
		パイプ径	細径	φ6.35	
(外径φmm)		太径	φ12.7		
送風装置	配管セット	P-45VR			
	ファンモータ出力	(W)		20	40
ファン	種類			貫流ファン	プロペラファン
	風量	強風	520・630	1,740・1,700	
	(冷房・暖房)	弱風	470・540	—	
電気特性	運転電流	冷房	9.0		
	(A)	暖房	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	9.2		
	消費電力	冷房	1,780 (180~2,000)		
		暖房	ヒータ ON	—	
	(W)	ヒータ OFF	1,830 (145~2,305)		
力率		冷房	99		
(%)	暖房	ヒータ ON	—		
	ヒータ OFF	99			
始動電流	冷房	9.0			
	暖房	9.2			
接続ケーブルの本数			2		
	分岐回路の種類			15A	
コネクタ形状			—	室外端子台直付	
冷房特性	冷房能力	(kW)		5.0 (0.9~5.2)	
	除湿能力	(l/h)		2.8	
	冷房のめやす			14~21畳 (23~34m ²)	
暖房特性	暖房能力	ヒータ ON	—		
	(kW)	ヒータ OFF	6.3 (0.9~7.7)		
		低温	5.6		
電気ヒーター (W)			—		
	暖房のめやす			14~17畳 (23~29m ²)	
機能	据付方式	天井埋め込み		—	
	主操作スイッチ	ワイヤレスリモコン、プッシュボタン RAR-2L2			
	表示ランプ	運転、タイマー、ホットキープ			
風速切換			自動、強、弱、微、静		
	キャビネット (色, マンセルNo)	—		Tベージュ (5Y7/2)	
外形寸法 (mm)	高さ	180		600	
	幅	965		792+95	
	奥行	370		299+46	
製品質量 (kg)			13	42	
	騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	45・45	49・50	
弱風		40・40	—		
微風		36・36	—		
ドレン接続口 (外径φmm)			φ20 (VP20)	φ16	
付属品	据付部品一式				

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

2. 配管は長さ25m以内です。

3. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。

4. 接続ケーブルはφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

K. Kunita

2004-06-28

| : |

RAP-50TX:RAC-P50TX2 構造:寸法図

審査

M. Watanabe

2004-06-28

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

栃木図番

3YAAA6279

承認

S. Abe

2004-06-29

入庫 REGD

2004-07-02

0

4

5

100

1

2

3


4


5

6

7

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006]





署名	年月日	投影法	尺度	名称	RAP-50TX:RAC-P50TX2
製図 K. Kunita	2004-06-25	NTS		回路図	西己線
審査 T. Sugai	2004-07-01	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	桧木図番	3YDAA6281	入庫 REGD 2004-07 02
承認 T. Nagata	2004-07-01				