

12345678

BB0022653

据付必要寸法図

室内機

525525

505505

465465

本体中心天井開口中心

5050

410

205

50

40

25

424399

848（本体寸法）

930（吊りボルトピッチ）

1010（天井開口部）

1050（パネル寸法）

化粧パネルRAP-DPZ（別売部品）

80

195

30

（本体寸法）

（パネル寸法）

200以上

150以上

1500以上

1500以上

150以下

185以下

VP20塩ビ管

365

70

222

太径冷媒配管φ12.7

細径冷媒配管φ6.35

吹出

吸込

吹出

104

124

155

ワイヤレスリモコン

166

60

28

GAD

室内機

端子台

123

黒白赤

接続ケーブル

室外機

端子台

123

黒白赤

RS

電源配線

単相200V 50/60Hz

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

2. 配管は長さ30m以内です。但し25m以上は、冷媒追加（20g/m）が必要です。

3. 室内・室外機の配管落差は15m以内です。

4. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

仕様表

| 形 式                 |                   | 室 内 機                   | 室 外 機          |                     |
|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------------------|
| 電 源 (50/60Hz)       |                   | RAP-56DZ2               | RAC-P56DZ2     |                     |
| 冷 凍 装 置             | 電 源               | 単相200V                  |                |                     |
|                     | 圧 縮 機 出 力 (W)     | —                       | 1,000          |                     |
|                     | 熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状 | スリット                    | コルゲート          |                     |
|                     | 冷 媒 制 御 装 置       | —                       | 電動膨張弁          |                     |
|                     | 冷 媒 切 換 装 置       | —                       | 四方弁            |                     |
|                     | 冷 媒 種 類           | フロン R410A               |                |                     |
|                     | 冷 媒 封 入 量 (g)     | 1,500                   |                |                     |
| 送 風 装 置             | 過 負 荷 保 護 装 置     | 自動復帰形                   |                |                     |
|                     | 配 管 接 続 方 式       | フレア                     |                |                     |
|                     | 配 管               | パイプ径<br>(外径φmm)         | 細 径<br>太 径     |                     |
| 電 気 特 性             | 配 管               | 6.35<br>12.7            |                |                     |
|                     | フ ザ ン             | モ ー タ 出 力 (W)           | 25+25<br>貫流ファン |                     |
|                     | 種 類               | プロペラファン                 |                |                     |
|                     | 風 量 (m³/h)        | 強 風                     | 740・840        | 2,250・1,920         |
|                     |                   | 弱 風                     | 620・750        | —                   |
|                     |                   | 微 風                     | 480・520        | —                   |
|                     |                   | 静                       | 450・450        | 1,820・1,580         |
|                     | 運 転 電 流 (A)       | 冷 房                     | 9.6            |                     |
|                     |                   | 暖 房                     | 10.8 (最大 15.0) |                     |
|                     |                   | 消 費 電 力 (W)             | 冷 房            | 1,830 (165 ~ 1,850) |
| 暖 房                 |                   | 2,080 (150 ~ 2,825)     |                |                     |
| 力 率 (%)             | 冷 房               | 95                      |                |                     |
|                     | 暖 房               | 96                      |                |                     |
|                     | 始 動 電 流 (A)       | 冷 房                     | 9.6            |                     |
|                     | 暖 房               | 10.8                    |                |                     |
| 接 続 ケ ー ブ ル の 本 数   | 3                 |                         |                |                     |
|                     | 電 源 プ ラ グ         | 容 量 (V-A)               | 250V-15A       |                     |
| 冷 房 特 性             | 形 状               | —                       | 室外端子台直付        |                     |
|                     | 冷 房 能 力 (kW)      | 5.6 (0.8~5.8)           |                |                     |
|                     | 除 湿 能 力 (ℓ/h)     | 3.2                     |                |                     |
|                     | 冷 房 の め や す       | 15~23畳 (25~39m²)        |                |                     |
| 暖 房 特 性             | 暖 房 能 力 (kW)      | 標 準                     | 6.7 (0.8~8.6)  |                     |
|                     | 低 温               | 6.2                     |                |                     |
|                     | 暖 房 の め や す       | 15~18畳 (24~30m²)        |                |                     |
| 機 能                 | 据 付 方 式           | 天吊                      | —              |                     |
|                     | 主 操 作 ス イ ッ チ     | プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4H1 |                |                     |
|                     | 表 示 ラ ン プ         | 運転、タイマー、みはり・クリーン        |                |                     |
| 色 調 (近似マンセルN.O.)    | 風 速 切 換           | 自動、強風、弱風、微風、静           |                |                     |
|                     | —                 | —                       |                |                     |
| 外 形 寸 法 (mm)        | 高 さ               | 195                     | 600            |                     |
|                     | 幅                 | 848                     | 792 (+95)      |                     |
|                     | 奥 行               | 500                     | 299 (+55)      |                     |
| 製 品                 | 質 量 (kg)          | 18                      | 42             |                     |
|                     | 騒 音 (dB) (冷房・暖房)  | 強 風                     | 43・44          | 47・50               |
|                     |                   | 弱 風                     | 38・40          | —                   |
|                     |                   | 微 風                     | 34・36          | —                   |
| ド レ ン 接 続 口 (外径φmm) | 静                 | 30・32                   | 39・40          |                     |
|                     | 20 (VP20)         | 16                      |                |                     |
| 付 属 品               | 据付部品一式            |                         |                |                     |
| 電 源 コード 長 さ (m)     | 左 / 右             | — / —                   | —              |                     |

●本仕様は予告なく変更することがあります。

0100

45

67

8

100

678

3YAA BB0022653

REGD. REGD 2010 0520



